

## Karta danych technicznych Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50130839

KD U-M8-3A-V1-100

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Aplikacja | Odporny na działanie chemikaliów |
|-----------|----------------------------------|

Dane elektryczne

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Parametry wydajnościowe |                   |
| Napięcie robocze        | 50 V AC / 60 V DC |

Przylącze

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylącze 1                    |                                                                                                        |
| Rodzaj przylącza               | Wtyczki okrągłe                                                                                        |
| Rozmiar gwintu                 | M8                                                                                                     |
| Typ                            | female                                                                                                 |
| Materiał korpusu rękojeści     | PUR                                                                                                    |
| Liczba pinów                   | 3 -pin                                                                                                 |
| Wersja                         | osiowy                                                                                                 |
| Wtyczka okrągła, LED           | Nie                                                                                                    |
| Blokada                        | Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące            |
| Przylącze 2                    |                                                                                                        |
| Rodzaj przylącza               | otwarty koniec                                                                                         |
| Właściwości przewodu           |                                                                                                        |
| Liczba żył                     | 3 Piece(s)                                                                                             |
| Przekrój żyły                  | 0,25 mm²                                                                                               |
| AWG                            | 24                                                                                                     |
| Kolor płaszcz                  | czarny                                                                                                 |
| Ekranowane                     | Nie                                                                                                    |
| Bez silikonu                   | Tak                                                                                                    |
| Wersja przewodu                | Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)                                                         |
| Średnica przewodu (zewnątrzna) | 4,4 mm                                                                                                 |
| Długość przewodu               | 10.000 mm                                                                                              |
| Materiał płaszcz               | PVC                                                                                                    |
| Izolacja żył                   | PVC                                                                                                    |
| Przydatność łańcucha wlezonego | Nie                                                                                                    |
| Właściwości płaszcz zewnętrzny | Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, łatwy w obróbce maszynowej                    |
| Odporność płaszcz zewnętrzny   | niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 |

Dane mechaniczne

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Rozstaw klucza                           | 9 mm                        |
| Masa netto                               | 276 g                       |
| Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. | min. 10 x średnica przewodu |
| Promień gięcia ułożenie na stałe, min.   | min. 5 x średnica przewodu  |

Obsługa i wskazanie

Parametry otoczenia

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne | -5 ... 80 °C  |
| Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe   | -30 ... 80 °C |

Certyfikaty

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Stopień ochrony | IP 65   |
|                 | IP 67   |
| Dopuszczenia    | c UL US |

Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ECLASS 15.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przylącza           | Wtyczki okrągłe                                                                             |
| Rozmiar gwintu             | M8                                                                                          |
| Typ                        | female                                                                                      |
| Materiał korpusu rękojeści | PUR                                                                                         |
| Liczba pinów               | 3 -pin                                                                                      |
| Wersja                     | osiowy                                                                                      |
| Wtyczka okrągła, LED       | Nie                                                                                         |
| Blokada                    | Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące |

Przylącze elektryczne

| Pin | Kolor żyły |
|-----|------------|
| 1   | brązowy    |
| 3   | niebieski  |
| 4   | czarny     |



Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|

Schemat elektryczny

Schemat okablowania

