

## 技術データシート


## 相互接続ケーブル

製品番号: 150681

CB-M12-1500-3GF/WM

### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|          |             |
|----------|-------------|
| アプリケーション | 油/潤滑油に耐えられる |
|----------|-------------|

電氣的仕様

|            |            |
|------------|------------|
| パフォーマンスデータ |            |
| 消費電圧       | 30 V AC/DC |

コネクタ

|              |          |
|--------------|----------|
| コネクタ 1       |          |
| コネクタの種類      | 丸形プラグ    |
| ネジ寸          | M12      |
| タイプ          | メス       |
| ハンドル本体の素材    | TPU      |
| 極数           | 3 -極     |
| モデル          | 軸方向      |
| 丸形プラグ、LED    | いいえ      |
| コンタクト毎の動作電流  | 4 A      |
| ロック          | ねじ止め     |
| コネクタ 2       |          |
| コネクタの種類      | 丸形プラグ    |
| ネジ寸          | M12      |
| タイプ          | オス       |
| ハンドル本体の素材    | TPU      |
| 極数           | 3 -極     |
| モデル          | L字型      |
| コンタクト毎の動作電流  | 4 A      |
| 伝導特性         |          |
| 心線数          | 3 個数     |
| 心線断面         | 0.34 mm² |
| シースの色        | 黒色       |
| シールド         | いいえ      |
| ケーブルモデル      | 相互接続ケーブル |
| ケーブル直径 ( 外 ) | 4.3 mm   |
| ケーブル長        | 1,500 mm |
| 心線の素材        | 銅        |
| シースの素材       | PUR      |
| ドラッグチェーン適応   | いいえ      |

機械の仕様

|      |      |
|------|------|
| 正味重量 | 56 g |
|------|------|

操作と表示

|               |               |
|---------------|---------------|
| 周囲データ         |               |
| 周囲温度、動作時、固定設置 | -25 ... 80 °C |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

電氣的接続

コネクタ 1

|             |       |
|-------------|-------|
| コネクタの種類     | 丸形プラグ |
| ネジ寸         | M12   |
| タイプ         | メス    |
| ハンドル本体の素材   | TPU   |
| 極数          | 3 -極  |
| モデル         | 軸方向   |
| 丸形プラグ、LED   | いいえ   |
| コンタクト毎の動作電流 | 4 A   |
| ロック         | ねじ止め  |

## 電氣的接続

### コネクタ 2

|             |       |
|-------------|-------|
| コネクタの種類     | 丸形プラグ |
| ネジ寸         | M12   |
| タイプ         | オス    |
| ハンドル本体の素材   | TPU   |
| 極数          | 3-極   |
| モデル         | L字型   |
| コンタクト毎の動作電流 | 4 A   |

## 回線図

### 配線パターン

