

技術データシート

信号タワー

製品番号: 50130473

D9-V1-G-SGSOSRBZ2



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 注意



仕様書

基本仕様

シリーズ	D9
シグナリングタイプ	光学のおよび音響的

電気的仕様

寿命	>100,000 h
パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	24 V, AC/DC, 10 %
消費電流、最大	194 mA

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	クランプ
クランプの種類	ネジ止めコネクタ

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	90 mm x 194 mm x 45 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PC
正味重量	361 g
筐体色	白
取り付けの種類、設備側	ネジ止め可/ 水平
光源の種類	LED/24V
ドームモジュール	3個組立済み
信号画像	連続光
放射角	180°
モジュールの順序 (昇順)	緑、オレンジ、赤

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 50 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 65
認可	c UL US

音響的仕様

トーン種	連続またはパルス音
トーン周波数	およそ 2500 Hz
音圧	70 ... 90 dB
トーン数	2

分類

関税分類番号	85318070
ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ECLASS 15.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042
ETIM 10.0	EC001042

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	クランプ
クランプの種類	ネジ止めコネクタ

注意



目的に合ったご利用にご注意ください！



⚠ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。

⚠ この製品は有資格者のみが操作できます。

⚠ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

注意



ULアプリケーションの場合：



⚠ ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。