

## Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50137427

REF 6-S-20x40.P

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Obszar zastosowania | Pharma |
|---------------------|--------|

Dane mechaniczne

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Konstrukcja                               | prostokątny       |
| Niezależnie od kierunku                   | Nie               |
| Wielkość przełącznika trójbiegunowego     | 0,3 mm            |
| Szerokość wymiaru montażowego             | 20 mm             |
| Wysokość wymiaru montażowego              | 60 mm             |
| Grubość wymiaru montażowego               | 6 mm              |
| Wysokość powierzchni refleksyjnej         | 38 mm             |
| Szerokość powierzchni refleksyjnej        | 16 mm             |
| Materiał reflektora                       | Tworzywo sztuczne |
| Materiał nośnika                          | Tworzywo sztuczne |
| Zmiana polaryzacji                        | Tak               |
| Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | PET               |
| Struktura powierzchni aktywnej            | Mikrotriple       |
| Masa netto                                | 6 g               |
| Rodzaj mocowania                          | przykręcany       |
| Kompatybilność materiałowa                | ECOLAB            |

Parametry otoczenia

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 70 °C |
|-------------------------------------|---------------|

Certyfikaty

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Stopień ochrony | IP 67 |
|-----------------|-------|

Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279203 |
| ECLASS 8.0          | 27279203 |
| ECLASS 9.0          | 27273601 |
| ECLASS 10.0         | 27273601 |
| ECLASS 11.0         | 27273601 |
| ECLASS 12.0         | 27273601 |
| ECLASS 13.0         | 27273601 |
| ECLASS 14.0         | 27273601 |
| ECLASS 15.0         | 27273601 |
| ETIM 5.0            | EC002467 |
| ETIM 6.0            | EC002467 |
| ETIM 7.0            | EC002467 |
| ETIM 8.0            | EC002467 |
| ETIM 9.0            | EC002467 |
| ETIM 10.0           | EC002467 |

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

