

技術データシート

ディストリビュータ

製品番号: 50130608

MD 7XXP-11-82IO5-13



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図
- 操作と表示
- アクセサリ



仕様書

電気的仕様

入力	
スイッチエレメント	PNP
パフォーマンスデータ	
総電流	10 A
ロジック入力データ	
入力電圧 U _N	24 V DC

コネクタ

マスターコネクタ	
コネクタの種類	丸形プラグ
機能	コントローラへの接続
ネジ寸	M23
極数	19 -極
コーディング	A コード
タイプ	オス
分配機コネクタ	
コネクタ数	8 個数
ネジ寸	M12
極数	5 -極
コーディング	A コード
タイプ	メス
素材	プラスチック
シール Oのリング素材	TPU
接点の素材	金メッキ
コンタクト毎の動作電流	4 A

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	50 mm x 36.5 mm x 150 mm
筐体の素材	プラスチック
正味重量	190 g
ネジ締め付けトルク	1 N・m

操作と表示

表示の種類	LED
-------	-----

周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 70 °C, 接続されたケーブルに応じて
----------	------------------------------

認証

保護等級	IP 65
	IP 67
認可	c UL US


分類

関税分類番号	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ECLASS 15.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585

電気的接続

ピン ピン配列

1	プラグ位置8/コンタクト4
2	プラグ位置6/コンタクト4
3	プラグ位置4/コンタクト4
4	プラグ位置2/コンタクト2
5	プラグ位置2/コンタクト4
6	プラグ位置1-8/コンタクト3
7	プラグ位置1/コンタクト2
8	プラグ位置3/コンタクト2
9	プラグ位置5/コンタクト2
10	プラグ位置7/コンタクト2
11	プラグ位置7/コンタクト4
12	プラグ位置1-8/コンタクト5
13	プラグ位置6/コンタクト2




電氣的接続

ピン ピン配列


14	プラグ位置4/コンタクト2
15	プラグ位置1/コンタクト4
16	プラグ位置3/コンタクト4
17	プラグ位置5/コンタクト4
18	プラグ位置8/コンタクト2
19	プラグ位置1-8/コンタクト1

ピン ピン配列

1	+
2	信号2 (NC)
3	-
4	信号1 (NO)
5	PE



回線図



操作と表示

LED ディスプレー

1	緑、連続点灯	動作電圧オン
2	黄、連続点灯	信号1
3	白、連続光	信号2

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

製品番号	名称	製品	説明
50134971	KD U-M23-JA-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M23, 軸方向, メス, A-符号化, 19 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

アクセサリ

	製品番号	名称	製品	説明
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M23, L字型, メス, A-符号化, 19 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

一般

	製品番号	名称	製品	説明
	50134480	CAP M12K-Set	コネクタキャップ	種類: ゆるんだソケット場所に対する密閉カバー ネジ寸: M12 素材: プラスチック

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。