

## Fiche technique

## Câble de liaison

Art. n°: 50129779

KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-010

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions




Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Application           | Résistant à l'huile/aux lubrifiants |
| Adapté pour interface | CANopen                             |
|                       | DeviceNet                           |

### Connexion

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Connexion 1</b>                                  |                  |
| Type de connexion                                   | Connecteur rond  |
| Taille du filetage                                  | M12              |
| Type                                                | Prise femelle    |
| Nombre de pôles                                     | 5 pôles          |
| Codage                                              | Codage A         |
| Modèle                                              | Axiale           |
| Connecteur rond, LED                                | Non              |
| <b>Connexion 2</b>                                  |                  |
| Type de connexion                                   | Connecteur rond  |
| Taille du filetage                                  | M12              |
| Type                                                | Prise mâle       |
| Nombre de pôles                                     | 5 pôles          |
| Codage                                              | Codage A         |
| Modèle                                              | Axiale           |
| <b>Propriétés du câble</b>                          |                  |
| Nombre de brins                                     | 4 pièce(s)       |
| Couleur de la gaine                                 | Violet           |
| Blindé                                              | Oui              |
| Sans silicone                                       | Oui              |
| Modèle de câble                                     | Câble de liaison |
| Diamètre (extérieur) du câble                       | 7 mm             |
| Longueur de câble                                   | 1.000 mm         |
| Matériau de gaine                                   | PUR              |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non              |

### Données mécaniques

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ouverture de clé | 13 mm |
| Poids net        | 78 g  |

### Commande et affichage

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ECLASS 16.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |

## Raccordement électrique

### Connexion 1

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Type de connexion    | Connecteur rond |
| Taille du filetage   | M12             |
| Type                 | Prise femelle   |
| Nombre de pôles      | 5 pôles         |
| Codage               | Codage A        |
| Modèle               | Axiale          |
| Connecteur rond, LED | Non             |

### Connexion 2

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12             |
| Type               | Prise mâle      |
| Nombre de pôles    | 5 pôles         |
| Codage             | Codage A        |
| Modèle             | Axiale          |

Schémas de connexions

