

## Fiche technique

## Réflecteur

Art. n°: 50130290

TK 100 x100-Set



### Contenu

- Lot comprenant
- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Lot comprenant

	Nombre	Art. n°	Désignation	Article	Description
	2	50009419	BT 910M	Équerre de fixation	Modèle de pièce de fixation: Équerre en L Fixation, côté installation: Fixation traversante Fixation, côté appareil: À visser Type de pièce de fixation: Rigide Matériau: Métallique
	1	50003192	TK 100x100	Réflecteur	Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchissante: 96 mm x 96 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixation: Il est possible de coller quelque chose à l'arrière

## Caractéristiques techniques

### Données mécaniques

Forme	Rectangulaire
Dépendant de la direction	Non
Taille des prismes triples	4 mm
Cote de montage, largeur	99,4 mm
Cote de montage, hauteur	99,4 mm
Cote de montage, épaisseur	8,7 mm
Surface réfléchissante, hauteur	96 mm
Surface réfléchissante, largeur	96 mm
Matériau du réflecteur	Plastique
Matériau du support	Plastique
Changeant la polarité	Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur	PMMA8N
Structure de surface active	Triple
Poids net	61 g
Type de fixation	Il est possible de coller quelque chose à l'arrière Support fourni

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-40 ... 65 °C
--------------------------------------	---------------

### Certifications

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

### Classification

Numéro de tarif douanier	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

