

技術データシート

信号タワー部

製品番号: 50130452

E4-V1-DB-G



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 注意
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

シリーズ	E4
適している	信号タワーユニット シリーズ E 4
シグナリングタイプ	光学的

電気的仕様

寿命	>100,000 h
パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	24 V, AC/DC, 10 %
消費電流、最大	32 mA

機械の仕様

外形	シリンダー状
寸法 (直径 x 長さ)	40 mm x 62 mm
筐体の素材	プラスチック
正味重量	45 g
取り付けの種類	バヨネットシステム
光源の種類	LED/24V
信号画像	点滅光
ドーム色	緑
点滅・フラッシュサイクル	2 Hz
放射角	360°

周囲データ

周囲温度、動作時	-30 ... 60 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 66
認可	c UL US

分類

関税分類番号	85318070
ECLASS 5.1.4	27371220
ECLASS 8.0	27371220
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371220
ECLASS 11.0	27371220
ECLASS 12.0	27371220
ECLASS 13.0	27371220
ECLASS 14.0	27371220
ECLASS 15.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232
ETIM 8.0	EC000232
ETIM 9.0	EC000232
ETIM 10.0	EC000232

注意



目的にかなったご利用にご注意ください！



- ⚠ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- ⚠ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ⚠ 使用目的に応じた製品をご使用してください。



ULアプリケーションの場合：



- ⚠ ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。

アクセサリ

取り付け

	製品番号	名称	製品	説明
	50130455	E4-MH1	信号タワー部	コネクタ: クランプ, プッシュイン技術 外形: シリンダー状 直径: 40 mm モデル: 水平取り付け 取り付け、設備側: ネジ止め可/ 垂直 ドームモジュール: 最大5個 モジュールの取り付け: 片側 周囲温度: -30 ... 60 °C 保護等級: IP 66
	50130458	E4-MP1-100	信号タワー部	コネクタ: クランプ, プッシュイン技術 外形: シリンダー状 直径: 40 mm モデル: ベース取り付け 取り付け、設備側: ネジ止め可/ 垂直 ドームモジュール: 最大5個 モジュールの取り付け: 片側 周囲温度: -30 ... 60 °C 保護等級: IP 66
	50130456	E4-MW1	信号タワー部	コネクタ: クランプ, プッシュイン技術 外形: シリンダー状 直径: 40 mm モデル: ブラケット取り付け 取り付け、設備側: ネジ止め可/ 水平 ドームモジュール: 最大5個 モジュールの取り付け: 片側 周囲温度: -30 ... 60 °C 保護等級: IP 66
	50130457	E4-MW2	信号タワー部	コネクタ: クランプ, プッシュイン技術 外形: シリンダー状 直径: 40 mm モデル: ブラケット取り付け 取り付け、設備側: ネジ止め可/ 水平 ドームモジュール: 最大10個 モジュールの取り付け: 両側 周囲温度: -30 ... 60 °C 保護等級: IP 66

注意



☞ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。