

技术数据表

对射光电传感器 (接收)

配件编号: 50108813

LSE 96K/P-1039.1-41



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 合适的发射器
- 配件



技术参数

基础数据	
系列	96
工作原理	对射原理
设备类型	接收器

专门设计	
专门设计	定时功能

光学数据	
检测距离	参见发射器

电气数据	
------	--

性能数据	
供电电压 U _B	10 ... 30 V, DC
剩余波纹度	0 ... 15 %, 来自 U _B
开路电流	0 ... 50 mA

输出	
数字开关量输出数	1 个

开关量输出	
类型	数字开关量输出

开关量输出1	
开关元件	晶体管, PNP
开关原理	亮/暗通可切换

时序	
开关频率	500 Hz

连接	
接口数量	1 个
连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
材料	塑料
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

机械参数	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	30 mm x 90 mm x 70 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	计算机
镜头盖材料	塑料
净重	150 g
注意	使用的外壳部件包含全氟丁烷磺酸 (PFBS)

操作和显示	
显示类型	LED
操作控制	270° 电位计

环境数据	
环境温度, 工作	-40 ... 55 °C

认证	
防护等级	IP 67
安全等级	II
认证	c UL US
应用标准	IEC 60947-5-2

分类	
税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270901
ECLASS 8.0	27270901
ECLASS 9.0	27270901
ECLASS 10.0	27270901
ECLASS 11.0	27270901
ECLASS 12.0	27270901
ECLASS 13.0	27270901
ECLASS 14.0	27270901
ECLASS 15.0	27270901
ETIM 5.0	EC002716
ETIM 6.0	EC002716
ETIM 7.0	EC002716
ETIM 8.0	EC002716
ETIM 9.0	EC002716
ETIM 10.0	EC002716

电气连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
材料	塑料
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

合适的发射器

	配件编号	名称	检测距离 检测范围极限	说明
	50108812	LSS 96K-1079-43	0 ... 30 m 0 ... 35 m	检测范围极限: 0 ... 35 m 光源: LED, 红外线 供电电压: DC 连接: 接头, M12, 塑料, 4 个引脚

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50130652	KD U-M12-4A-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC
	50130690	KD U-M12-4W-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, L 型, 插座, A-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

紧固系统 - 安装支架

	配件编号	名称	配件	说明
	50025570	BT 96	安装设备	安装设备设计: L 型角度 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 刚性 材料: 金属

紧固系统 - 固定杆

	配件编号	名称	配件	说明
	50104897	BT 450.3-96	安装设备	安装设备设计: 安装系统 设备侧固定件: 适于12mm杆 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 旋转, 360, 可调节 材料: 金属

配件

注意



📄 所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。