

技術データシート

一方向-光電センサ レシーバ

製品番号: 50030269

LSE 96K/P-1140-21



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 適したトランスミッタ
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

シリーズ	96
動作原理	1方向原理
デバイス種類	レシーバ

光学的仕様

動作範囲	トランスミッタを参照
------	------------

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	10 ... 30 V, DC
リップル	0 ... 15 %, U _B から
無負荷電流	0 ... 50 mA

出力	
デジタルスイッチ出力数	2 個数

スイッチ出力	
種類	デジタルスイッチ出力

スイッチ出力 1	
スイッチエレメント	トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理	ライトオン

スイッチ出力 2	
スイッチエレメント	トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理	ダークオン

応答時間

スイッチング周波数	500 Hz
-----------	--------

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1	
コネクタの種類	クランプ
極数	4 -極

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PC
レンズカバーの素材	プラスチック
正味重量	150 g
注意	使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸 (PFBS) を含有しています。

操作と表示

表示の種類	LED
コントローラ	270°ポテンシオメータ

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 55 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 67
保護等級	II
認可	c UL US
適応基準	IEC 60947-5-2

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270901
ECLASS 8.0	27270901
ECLASS 9.0	27270901
ECLASS 10.0	27270901
ECLASS 11.0	27270901
ECLASS 12.0	27270901
ECLASS 13.0	27270901
ECLASS 14.0	27270901
ECLASS 15.0	27270901
ETIM 5.0	EC002716
ETIM 6.0	EC002716
ETIM 7.0	EC002716
ETIM 8.0	EC002716
ETIM 9.0	EC002716
ETIM 10.0	EC002716

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	クランプ
極数	4 -極

電氣的接続

クランプ

割り当て

1
2
3
4

適したトランスミッタ

	製品番号	名称	動作範囲 限界動作範囲	説明
	50080657	LSS 96K-1213-24	0 ... 30 m 0 ... 39 m	特別モデル: イネーブル入力 限界動作範囲: 0 ... 39 m 光源: LED, 赤 供給電圧: DC コネクタ: クランプ, 3 -極

アクセサリ

取り付け技術-取り付けブラケット

	製品番号	名称	製品	説明
	50025570	BT 96	取付デバイス	取り付け部のモデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 固定 素材: 金属

取り付け技術-ボール固定

	製品番号	名称	製品	説明
	50104897	BT 450.3-96	取付デバイス	取り付け部のモデル: アセンブリシステム 取り付け、設備側: 12mm丸ボール用 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 360°回転可, 調整可 素材: 金属

注意



☞ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。