

## Fiche technique

### Réflecteur

Art. n°: 50041606

TKS 20X40.1

#### Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données mécaniques

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Forme                                        | Rectangulaire        |
| Taille des prismes triples                   | 4 mm                 |
| Cote de montage, largeur                     | 18,5 mm              |
| Cote de montage, hauteur                     | 60 mm                |
| Cote de montage, épaisseur                   | 7,1 mm               |
| Surface réfléchissante, hauteur              | 39 mm                |
| Surface réfléchissante, largeur              | 16 mm                |
| Matériau du réflecteur                       | Plastique            |
| Matériau du support                          | Plastique            |
| Changeant la polarité                        | Oui                  |
| Désignation chimique, matériau du réflecteur | PMMA8N               |
| Structure de surface active                  | Triple               |
| Poids net                                    | 5 g                  |
| Type de fixation                             | À coller             |
|                                              | Fixation traversante |

### Caractéristiques ambiantes

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 65 °C |
|--------------------------------------|---------------|

### Certifications

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Indice de protection | IP 67 |
|----------------------|-------|

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279203 |
| ECLASS 8.0               | 27279203 |
| ECLASS 9.0               | 27273601 |
| ECLASS 10.0              | 27273601 |
| ECLASS 11.0              | 27273601 |
| ECLASS 12.0              | 27273601 |
| ECLASS 13.0              | 27273601 |
| ECLASS 14.0              | 27273601 |
| ECLASS 15.0              | 27273601 |
| ECLASS 16.0              | 27273601 |
| ETIM 5.0                 | EC002467 |
| ETIM 6.0                 | EC002467 |
| ETIM 7.0                 | EC002467 |
| ETIM 8.0                 | EC002467 |
| ETIM 9.0                 | EC002467 |
| ETIM 10.0                | EC002467 |