

## Fiche technique

### Pièce de fixation

Art. n°: 50144734  
BT 706M-APSET

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Série                          | BT 7xx                                                             |
| Contenu                        | Câble de liaison<br>Kit de mise à la terre pour la mise en service |
| Adapté pour groupe de produits | Système de mesure des contours                                     |
| Adapté pour                    | Système de mesure des contours CMS 700i                            |

### Connexion

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de connexions | 1 pièce(s)                                                                                                    |
| <b>Connexion 1</b>   |                                                                                                               |
| Fonction             | Alimentation en tension<br>Commande du jet d'air (broche 4 = SWIN 1)<br>Signal du régime (broche 5 = SWOUT 1) |
| Type de connexion    | Câble à connecteur rond                                                                                       |
| Longueur de câble    | 200 mm                                                                                                        |
| Matériau de gaine    | PUR                                                                                                           |
| Couleur de câble     | Noir                                                                                                          |
| Nombre de brins      | 5 brins                                                                                                       |
| Taille du filetage   | M12                                                                                                           |
| Type                 | Prise mâle                                                                                                    |
| Matériau             | Métallique                                                                                                    |
| Nombre de pôles      | 5 pôles                                                                                                       |
| Codage               | Codage A                                                                                                      |

### Données mécaniques

|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué                                        |
| Modèle de pièce de fixation                          | Dispositif de soufflage avec ventilateur tangentiel |
| Type de fixation, côté installation                  | Bras de montage avec alésage M8                     |
| Type de fixation, côté appareil                      | Prémonté avec bras de montage                       |
| Longueur active                                      | 800 mm                                              |
| Matériau de la pièce de fixation                     | Acier                                               |
| Amortisseur de vibrations                            | Non                                                 |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279202 |
| ECLASS 8.0               | 27279202 |
| ECLASS 9.0               | 27273701 |
| ECLASS 10.0              | 27273701 |
| ECLASS 11.0              | 27273701 |
| ECLASS 12.0              | 27273701 |
| ECLASS 13.0              | 27273701 |
| ECLASS 14.0              | 27273701 |
| ECLASS 15.0              | 27273701 |
| ECLASS 16.0              | 27273701 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

## Raccordement électrique

### Connexion 1

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction           | Alimentation en tension<br>Commande du jet d'air (broche 4 = SWIN 1)<br>Signal du régime (broche 5 = SWOUT 1) |
| Type de connexion  | Câble à connecteur rond                                                                                       |
| Longueur de câble  | 200 mm                                                                                                        |
| Matériau de gaine  | PUR                                                                                                           |
| Couleur de câble   | Noir                                                                                                          |
| Nombre de brins    | 5 brins                                                                                                       |
| Taille du filetage | M12                                                                                                           |
| Type               | Prise mâle                                                                                                    |
| Matériau           | Métallique                                                                                                    |
| Nombre de pôles    | 5 pôles                                                                                                       |
| Codage             | Codage A                                                                                                      |

Raccordement électrique



| Broche | Affectation des broches | Couleur de brin |
|--------|-------------------------|-----------------|
| 1      | +24 V                   | Rouge           |
| 2      | n.c.                    | -               |
| 3      | GNDIN                   | Bleu            |
| 4      | SWIN 1                  | Jaune           |
| 5      | SWOUT 1                 | Blanc           |

