

Karta danych technicznych Rozdzielacz

Nr art.: 50130598

MD 7XXP-11-88IO3-K050



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Obsługa i wskazanie
- Akcesoria



Dane techniczne

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Prąd łączny 10 A

Dane wejściowe układu logicznego

Wejściowe napięcie znamionowe U_N 24 V DC

Wejścia

Element przełączający PNP

Przylącze

Przylącze główne

Rodzaj przylącza Przewód
Funkcja Połączenie z układem sterowania
Długość przewodu 5.000 mm

Właściwości przewodu

Liczba żył 3 Piece(s)
Przekrój żyły 2 x 0,75 mm²
8 x 0,34 mm²
AWG 22
Kolor płaszczka szary
Ekranowane Nie
Bez silikonu Nie
Wersja przewodu Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnątrzna) 8,6 mm
Długość przewodu 5.000 mm
Materiał płaszczka PUR
Izolacja żył PVC
Przydatność łańcucha wleczonego Tak
Prędkość przesuwu maks. 2 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 10 m/s²
Odporność płaszczka zewnętrznego odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia według VDE 0472 część 803 test B, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2

Przylącza rozdzielacza

Liczba przylączy 8 Piece(s)
Rozmiar gwintu M8
Liczba pinów 3 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Typ female
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał uszczelki o-ring TPU
Materiał styków pozłacane
Prąd roboczy na każdy styk 2 A

Dane mechaniczne

Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 35 mm x 132 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 688 g
Moment dokręcania śrub 0 N·m
Cykle zginania 2.000.000 Piece(s)
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. 12 x średnica przewodu min.

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania LED

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -5 ... 70 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony IP 65
IP 67
Dopuszczenia c UL US

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ECLASS 16.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
UNSPSC 26.08 32151900

Przylącze elektryczne

Przylącze 1


Rodzaj przylącza Przewód
Liczba żył 3 -wire

Przylącze elektryczne


Kolor żyły

Obsadzenie żył

brązowy	+
niebieski	-
Biały	S1



Schemat elektryczny



Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	zielony, światło ciągłe	Napięcie robocze przyłożone
2	żółty, światło ciągłe	Sygnał 1
3	biały, światło ciągłe	Sygnał 2

Akcesoria

Technologia połączeniowa – adaptery

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50134904	KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000	Adapter	Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M8, osiowy, female, 4 -pin Przylącze 2: Wtyczki okrągłe, M8, osiowy, male, 3 -pin

Ogólne

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50134479	CAP M8K-Set	Przykrywka przylącza	Rodzaj: Pokrywka zamykająca na wolne sloty Rozmiar gwintu: M8 Materiał: Tworzywo sztuczne

Akcesoria

Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.