

## 技術データシート


## 相互接続ケーブル

製品番号: 548361

CB-M12-1000-5GF/GM

### 目次

- 仕様書
- 電気の接続



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|          |             |
|----------|-------------|
| アプリケーション | 油/潤滑油に耐えられる |
|----------|-------------|

コネクタ

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| コネクタ 1       |                                       |
| コネクタの種類      | 丸形プラグ                                 |
| ネジ寸          | M12                                   |
| タイプ          | メス                                    |
| 極数           | 5 -極                                  |
| コーディング       | A コード                                 |
| モデル          | 軸方向                                   |
| 丸形プラグ、LED    | いいえ                                   |
| コンタクト毎の動作電流  | 4 A                                   |
| ロック          | ねじ止め                                  |
| コネクタ 2       |                                       |
| コネクタの種類      | 丸形プラグ                                 |
| ネジ寸          | M12                                   |
| タイプ          | オス                                    |
| 極数           | 5 -極                                  |
| コーディング       | A コード                                 |
| モデル          | 軸方向                                   |
| コンタクト毎の動作電流  | 4 A                                   |
| 伝導特性         |                                       |
| 心線数          | 5 個数                                  |
| 心線断面         | 0.5 mm²                               |
| シースの色        | 黒色                                    |
| シールド         | いいえ                                   |
| ケーブルモデル      | 相互接続ケーブル                              |
| ケーブル直径 ( 外 ) | 5.4 mm                                |
| ケーブル長        | 1,000 mm                              |
| 心線の素材        | 銅                                     |
| シースの素材       | PUR                                   |
| ドラッグチェーン適応   | はい                                    |
| スタートアップ速度    | 水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m /s² の加速 |

機械の仕様

|      |      |
|------|------|
| 正味重量 | 65 g |
|------|------|

操作と表示

周囲データ

|               |               |
|---------------|---------------|
| 周囲温度、動作時、固定設置 | -25 ... 80 °C |
|---------------|---------------|

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ECLASS 16.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

電氣的接続

コネクタ 1

|             |       |
|-------------|-------|
| コネクタの種類     | 丸形プラグ |
| ネジ寸         | M12   |
| タイプ         | メス    |
| 極数          | 5 -極  |
| コーディング      | A コード |
| モデル         | 軸方向   |
| 丸形プラグ、LED   | いいえ   |
| コンタクト毎の動作電流 | 4 A   |
| ロック         | ねじ止め  |

電氣的接続

コネクタ 2

|             |       |
|-------------|-------|
| コネクタの種類     | 丸形プラグ |
| ネジ寸         | M12   |
| タイプ         | オス    |
| 極数          | 5-極   |
| コーディング      | Aコード  |
| モデル         | 軸方向   |
| コンタクト毎の動作電流 | 4 A   |