

기술 데이터 시트

안전 스위치

품목 번호: 50154517

LBK ISC110E-C

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



Ethernet



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	LBK ISC
종류	레이더 센서용 컨트롤러
포함됨	MicroSD 카드 슬롯
어플리케이션	정적 위험 영역 안전장치 정지형 입구 안전장치

기능

기능	MicroSD 카드 슬롯
	구성 저장소
	설정 간 전환
	센서 그룹 비활성화
	시동/재시동 인터록(RES), 선택 가능
재시동	최대 6개의 센서 연결
	컨트롤러 동기화
	수동식 자동

특성변수

SILCL	2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	d, EN ISO 13849-1
MTTF _d	42 년, EN ISO 13849-1
PFH _D	6,01E-08 시간당
사용 시간 T _M	20 년, EN ISO 13849-1
카테고리	3, EN ISO 13849-1

전기 데이터

보호 회로	단락 방지 기능이 내장된 외부 전원장치 복구 가능 통합 퓨즈를 통한 과전류(8A 에서 최대 5초)
-------	--

성능 데이터

공급전압 점검 U _B	20 ... 28 V, DC
소비 전류, 최대	1,000 mA, 외부 부하 없음
소비전력, 최대	5 W

출력

안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수	2 개수
---------------------	------

인터페이스

종류	이더넷 IP CIPsafety, Ethernet
이더넷 IP	
	기능
이더넷	
	기능
이더넷	파라미터 설정

서비스 인터페이스

종류	USB
----	-----

연결

연결	7 개수
연결 1	
	기능
	연결부 종류
	터미널 종류
	핀 개수
연결 2	
	기능
	연결부 종류
	터미널 종류
	핀 개수
연결 3	
	기능
	연결부 종류
	터미널 종류
	핀 개수
연결 4	
	기능
	연결부 종류
	터미널 종류
	핀 개수
연결 5	
	기능
	연결부 종류
	터미널 종류
	핀 개수
연결 6	
	기능
	연결부 종류
	터미널 종류
	핀 개수
연결 7	
	기능
	연결부 종류
	터미널 종류
	핀 개수

연결 2	
	기능
연결부 종류	
	단자
연결 3	
	기능
연결부 종류	
	단자
연결 4	
	기능
연결부 종류	
	단자
연결 5	
	기능
연결부 종류	
	단자
연결 6	
	기능
연결부 종류	
	단자
연결 7	
	기능
연결부 종류	
	단자

기술 데이터	
치수(너비 x 높이 x 길이)	106 mm x 33 mm x 103 mm
하우징 재료	플라스틱
순중량	250 g
하우징 색상	흰색
고정 방식	DIN 레일 마운팅 스냅온 마운팅
환경 데이터	
작동 시 주변 온도	-30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도	-40 ... 80 °C
상대 습도 (응축되지 않음)	0 ... 95 %
인증	
보호 등급	IP 20
보호 등급	II
인증	TÜV Süd Italia UL

기술 데이터

HS 번호	85371098
ECLASS 5.1.4	27371800
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 9.0	27243101
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ECLASS 13.0	27371819
ECLASS 14.0	27371819
ECLASS 15.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
ETIM 9.0	EC001449
ETIM 10.0	EC001449

전기 연결

연결 1

기능	전원 공급
연결부 종류	단자
터미널 종류	나사 터미널
핀 개수	3 핀

단자	할당
----	----

+	+24V DC
E	PE
-	GND

연결 2

기능	BUS OUT
연결부 종류	단자
터미널 종류	나사 터미널
핀 개수	4 핀

단자	할당
----	----

+	+12 V DC
H	CAN H
L	CAN L
-	GND

연결 3

기능	입력 신호
	출력 신호
연결부 종류	단자
터미널 종류	나사 터미널
핀 개수	12 핀

전기 연결

단자	할당
Digital In 4	입력부 +24V DC
Digital In 3	입력부 +24V DC
Digital In 2	입력부 +24V DC
Digital In 1	입력부 +24V DC
Digital In V+	진단 입력부 +24V DC
Digital In V-	GND
Digital Out GND	GND
Digital Out 4	안전 출력
Digital Out 3	안전 출력
Digital Out 2	안전 출력
Digital Out 1	안전 출력
Digital Out GND	GND

연결 4

기능	설정/파라미터 설정
연결부 종류	USB
플러그 유형	Micro USB

연결 5

기능	설정/파라미터 설정
연결부 종류	RJ45

연결 6



기능	CIPsafety
	EtherNET/IP
연결부 종류	RJ45

연결 7

기능	CIPsafety
	EtherNET/IP
연결부 종류	RJ45

액세서리

연결 기술 - 상호접속 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50130632	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-010	상호접속 케이블	인터페이스에 적합함: Ethernet 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀 연결 2: RJ45 차폐됨: 예 케이블 길이: 1,000 mm 덮개 재료: PUR
	50135081	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050	상호접속 케이블	인터페이스에 적합함: Ethernet 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀 연결 2: RJ45 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

액세서리

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50143459	KSS US-USB2-A-mic-B-V0-018	상호접속 케이블	인터페이스에 적합함: USB 연결 1: USB 연결 2: USB 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 1,800 mm

일반

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50150799	LBK-MicroSD-Card	프로그램 메모리	

참고

	☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.
---	---