

技术数据表

带偏振光片镜的镜反射型光电传感器

配件编号: 50150780

PRK55C.A3/LG-5000



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 反射器和反光膜
- 产品型号描述
- 说明
- 更多信息
- 配件



技术参数

基础数据	
系列	55C
工作原理	反射原理

专门设计	
专门设计	Wash-Down 设计
	自动对准

光学数据	
检测距离	0 ... 4 m (保证的检测范围), 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限	0 ... 5 m (典型检测范围), 带反射器 TK(S) 100x100
光源	LED, 红色
波长	645 nm
传输信号波形	脉冲
LED 组	自由组 (根据 EN 62471)

电气数据	
保护电路	反极性保护
	短路保护

性能数据	
供电电压 U _B	10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度	0 ... 15 %, 来自 U _B
开路电流	0 ... 15 mA

输出	
数字开关量输出数	2 个
开关量输出	
类型	数字开关量输出
电压类型	DC
最大开关电流	100 mA
开关电压	低 : ≤2V
	高 : ≥(U _B -2V)
开关量输出1	
开关元件	晶体管, 推挽
开关原理	IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN)
开关量输出2	
开关元件	晶体管, 推挽
开关原理	暗通 (PNP)/亮通 (NPN)

时序	
开关频率	1,500 Hz
响应时间	0.33 ms
延时	300 ms
响应抖动	110 µs

接口	
类型	IO-Link

IO-Link	
COM模式	COM2
概述	智能传感器概述
最小循环时间	COM2 = 2.3 ms
帧类型	2.5
规格书	V1.1
Device ID	6020
SIO-模式支持	是

连接	
接口数量	1 个
连接1	
功能	供电电源
	信号输入
	信号输出
类型	电缆
电缆长度	5,000 mm
护套材料	PVC
电缆颜色	黑色
导线数量	4 芯
核心截面	0.2 mm²

机械参数	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	14 mm x 35.4 mm x 25 mm
外壳材料	不锈钢
操作元件材料	塑料 (POM Hostaform C9021 , Copolyester Tritan TX1001) , 不扩散
外壳粗糙度	
不锈钢外壳	Ra ≤ 0.8, 不锈钢外壳典型值
镜头盖材料	有耐刮擦保护层的塑料 (PMMA+)
净重	210 g
外壳颜色	银
紧固类型	通孔安装
	通过可选安装设备
材料兼容性	
	CleanProof+
	ECOLAB
	Johnson Diversey

操作和显示	
显示类型	LED
LED数	2 个
操作控制	示教按钮
操作控制功能	亮/暗通可切换
	灵敏度设置

环境数据	
环境温度, 工作	-40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
环境温度, 储藏	-40 ... 70 °C


认证	
防护等级	IP 67
	IP 68
	IP 69K
安全等级	III
认证	c UL US
应用标准	IEC 60947-5-2

技术参数

税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ECLASS 12.0	27270902
ECLASS 13.0	27270902
ECLASS 14.0	27270902
ECLASS 15.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
ETIM 9.0	EC002717
ETIM 10.0	EC002717

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接

连接1

功能	供电电源
	信号输入
	信号输出
类型	电缆
电缆长度	5,000 mm
护套材料	PVC
电缆颜色	黑色
导线数量	4 芯
核心截面	0.2 mm²


芯线颜色

棕色	V+
白色	OUT 2
蓝色	GND
黑色	IO-Link/ OUT 1


芯线敷设

图示

响应动作类型



功能储备类型



操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色，长亮	准备就绪
2	黄色，长亮	自由光程
	黄色，闪烁	光路透光，无功能储备

反射器和反光膜

	配件编号	名称	检测距离 检测范围极限	说明
	50136824	MTKS 12x20M.5	0 ... 0.6 m 0 ... 0.8 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 0.3 mm 反射面: 12 mm x 20 mm 材料: 塑料 基材: 不锈钢 固定: 通孔安装 材料兼容性: 酒类, CleanProof+, ECOLAB, H2O2
	50106961	MTKS 14x23.P	0 ... 0.4 m 0 ... 0.5 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 12 mm 反射面: 11 mm x 21 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PES 固定: 通孔安装, 粘合剂 材料兼容性: ECOLAB
	50136823	MTKS 7x7M.5	0 ... 0.2 m 0 ... 0.3 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 0.3 mm 反射面: 7 mm x 7 mm 材料: 塑料 基材: 不锈钢 固定: 通孔安装 材料兼容性: 酒类, CleanProof+, ECOLAB, H2O2
	50108300	REF 4-A-50x50	0 ... 0.7 m 0 ... 1 m	设计: 矩形 反射面: 50 mm x 50 mm 材料: 塑料 材料化学名: PMMA 固定: 自粘
	50110192	REF 6-A-50x50	0 ... 1.9 m 0 ... 2.4 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 0.3 mm 反射面: 50 mm x 50 mm 材料: 塑料 材料化学名: PMMA 固定: 自粘
	50116939	TK 10.P	0 ... 0.3 m 0 ... 0.4 m	设计: 圆型 三倍尺寸: 1.5 mm 反射面直径: 8.5 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PES 固定: 背面可粘贴 材料兼容性: ECOLAB
	50003192	TK 100x100	0 ... 4 m 0 ... 5 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 96 mm x 96 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 背面可粘贴

反射器和反光膜

	配件编号	名称	检测距离 检测范围极限	说明
	50112142	TK BR 53	0 ... 1.3 m 0 ... 1.6 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 0.3 mm 反射面: 29 mm x 10 mm 材料: 塑料 基材: 不锈钢 材料化学名: 不锈钢 固定: 外壳配合
	50022816	TKS 100X100	0 ... 4 m 0 ... 5 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 96 mm x 96 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50106958	TKS 20.P	0 ... 0.7 m 0 ... 0.8 m	设计: 圆型 三倍尺寸: 2.3 mm 反射面直径: 17 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PES 固定: M4螺纹销 材料兼容性: ECOLAB
	50081283	TKS 20X40	0 ... 1.3 m 0 ... 1.5 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 2.3 mm 反射面: 16 mm x 38 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50106960	TKS 20x40.P	0 ... 1 m 0 ... 1.2 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 2.3 mm 反射面: 16 mm x 38 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PES 固定: 通孔安装, 粘合剂 材料兼容性: ECOLAB
	50040820	TKS 40X60	0 ... 2.6 m 0 ... 3.2 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 37 mm x 56 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50120538	TKS 40x60.1.AF	0 ... 2.4 m 0 ... 3 m	专门设计: 防雾涂层 设计: 矩形 三倍尺寸: 2.3 mm 反射面: 37 mm x 56 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50136383	TKS 40x60.Chem	0 ... 2 m 0 ... 2.4 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 37 mm x 56 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PET 固定: 通孔安装, 粘合剂 材料兼容性: 酒类, ECOLAB, H2O2

反射器和反光膜

	配件编号	名称	检测距离 检测范围极限	说明
	50106957	TKS 40x60.P	0 ... 1.6 m 0 ... 1.8 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 37 mm x 56 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PES 固定: 通孔安装, 粘合剂 材料兼容性: ECOLAB

产品型号描述

产品名称: AAA55C d EE-f.GGGG H/i J-K

AAA55C	功能原理 / 设计 HT55C: 带背景抑制的漫反射传感器 LS55C: 对射型传感器发射器 LE55C: 对射型传感器接收器 PRK55C: 带偏振滤光器的镜反射型光电传感器 ODT55C: 背景抑制距离传感器
d	光类型 取消: 红光 I: 红外光
EE	光源 取消: LED L1: 激光等级 1 L2: 激光等级 2
f	预设范围的扫描范围 (可选) 取消: 检测范围按照数据表 xxxF: 预设范围的扫描范围 [mm]
GGGG	装备 已取消: 标准型 A: 自动对准原理 (单镜头) , 用于定位任务 F: 永久设置的扫描范围 H2O: 含水液体识别 H2OX: 全高度检查 S: 小光斑 T: 用于高透明瓶子的自动对准原理 (单线) , 无追踪 TT: 用于高透明瓶子的自动对准原理 (单线) , 带追踪 V: V-镜头 XL: 超长光斑
H	检测范围调整 HT 上取消: 可通过 8 速主轴调节扫描范围 镜反射型光电传感器 (PRK) 上取消: 检测范围不可调 1: 电位计 270° 3: 通过按压按钮示教
i	控制输出端 / 功能 OUT 1/IN: 引脚 4 或者黑色芯线 2: NPN 晶体管输出端, 亮通 N: NPN 晶体管输出端, 暗通 4: PNP 晶体管输出端, 亮通 P: PNP 晶体管输出端, 暗通 6: Push-Pull (推挽) 控制输出端, PNP 亮通, NPN 暗通 G: Push-Pull (推挽) 控制输出端, PNP 暗通, NPN 亮通 L: IO-Link 接口 (SIO 模式: PNP 亮通, NPN 暗通) 8: 激活输入 (通过高电平信号激活) X: 引脚未用 1: IO-Link / 亮通 (NPN) / 暗通 (PNP) 7: 输入灵敏度设置
J	控制输出端 / 功能 OUT 2/IN: 引脚 2 或者白色芯线 2: NPN 晶体管输出端, 亮通 N: NPN 晶体管输出端, 暗通 4: PNP 晶体管输出端, 亮通 P: PNP 晶体管输出端, 暗通 6: Push-Pull (推挽) 控制输出端, PNP 亮通, NPN 暗通 G: Push-Pull (推挽) 控制输出端, PNP 暗通, NPN 亮通 T: 通过电缆示教 X: 引脚未用 8: 激活输入 (通过高电平信号激活) 9: 停止输入 (通过高电平信号停止) 7: 输入灵敏度设置

产品型号描述

K	电气连接 取消：电缆，标准长度 2000 mm，4 芯 5000：电缆，标准长度 5000mm，4 芯 M8：M8 圆连接器，4 针（插头） M8.3：M8 圆连接器，3 针（插头） 200-M12：电缆，长度 200mm，带 M12 圆连接器，4 针，直形（插头）
---	--

注意	
	所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com 。

说明

遵守设备的使用规定！	
	- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。 - 只能由专业人员将本产品投入运行。 - 请仅根据正确用途使用本产品。

针对UL应用：	
	- 对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。 - These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/ CYJV7 or PVVA/PVVA7)

更多信息

- 光源: 25°C环境温度时的平均使用寿命为100000小时
- 响应时间: 为了达到较短的释放时间，建议阻性负载约为 5kOhm
- 两输出端输出电流的总和，环境温度 > 40 °C 时为 50 mA
- IO-Link运行时允许的工作温度范围：-10°C ... +60°C
- IP 69K 仅与圆连接器连接
- 环境温度，工作：+70°C 仅短时（≤ 15 分钟）允许

配件

连接技术 - 连接单元

	配件编号	名称	配件	说明
	50144900	MD 798i-11-82/L5-2222	IO-Link 主站	类型: IO-Link 主站 最大电流消耗: 11,000 mA 每个传感器接口上的开关量输出: 1 个 开关量输出: 晶体管, PNP 接口: IO-Link, EtherNet IP, Modbus TCP, PROFINET, 自动协议识别 连接: 12 个 传感器接口: 8 个 电源连接: 2 个 接口连接: 2 个 防护等级: IP 67, IP 65, IP 69K

紧固系统 - 安装支架

	配件编号	名称	配件	说明
	50118542	BT 200M.5	安装支架	安装设备设计: 直角形 L 形 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 螺旋式, 适用于 M3 螺栓 安装设备类型: 可调 材料: 不锈钢
	50040269	BT 25	安装设备	安装设备设计: L 型角度 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 刚性 材料: 金属

紧固系统 - 固定杆

	配件编号	名称	配件	说明
	50117255	BTU 200M-D12	安装系统	安装设备设计: 安装系统 设备侧固定件: 适于12mm杆, 板-金属座 装置侧固定件: 螺旋式, 适用于 M3 螺栓 安装设备类型: 可夹紧, 可调节, 旋转, 360 材料: 金属
	50120426	BTU 200M.5-D12	安装系统	安装设备设计: 安装系统 设备侧固定件: 适于12mm杆 装置侧固定件: 螺旋式, 适用于 M3 螺栓 安装设备类型: 旋转, 360, 可夹紧, 可调节 材料: 不锈钢

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。