

## Hoja técnica

# Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor

Código: 50117729

KF-ET-20MLS-20

### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Notas
- Para más información
- Accesorios



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

Serie	KF
Principio de funcionamiento	Autorreflexiva
Campo de aplicación	Aplicaciones generales

### Versión especial

Versión especial	Detección de superficies
------------------	--------------------------

### Datos ópticos

Salida del haz de luz	Frontal
Núcleo de fibra	Disposición de fibras mezcladas Núcleo de fibras múltiples
Material del núcleo de fibra	Plástico
Diámetro de fibra activo	0,265 mm x 16 Unidad(es)
Alcance con LV461	0 ... 70 mm
Alcance con LV462	0 ... 120 mm
Alcance con LV463	0 ... 210 mm
Alcance con LV463.XV	0 ... 315 mm
Alcance con LV463.XR	0 ... 380 mm
Alcance con LV463I.XR	0 ... 570 mm

### Datos de medición

Diámetro mínimo de objeto	1 mm
---------------------------	------

### Datos mecánicos

Diseño	Cúbico
Diámetro externo	2,2 mm
Peso neto	34 g
Material cabezal	Metal
Tipo	Fibras ópticas de plástico (KF)
Longitud de fibra	2.000 mm
Anchura del campo de luz	11 mm
Material de recubrimiento de fibra	PE
Fijación del cabezal de exploración	3 x M3
Radio de curvatura mínimo (en movimiento)	R25
Tendido	Estándar
Atenuación con $\lambda = 650$ nm	210 dB/km

### Datos ambientales


Temperatura ambiente en servicio	-55 ... 70 °C
----------------------------------	---------------

### Clasificación

Número de arancel	90011090
ECCLASS 5.1.4	27270905
ECCLASS 8.0	27270905
ECCLASS 9.0	27270905
ECCLASS 10.0	27270905
ECCLASS 11.0	27273606
ECCLASS 12.0	27273606
ECCLASS 13.0	27273606
ECCLASS 14.0	27273606
ECCLASS 15.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



A 0,265 mm x 16 emisores  
0,265 mm x 16 receptores

## Notas


	<b>¡Atención al uso conforme!</b>
	<p>⚠ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.</p> <p>⚠ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.</p> <p>⚠ Emplee el producto para el uso conforme definido.</p>

## Para más información

- Los productos adecuados para la operación de estas fibras ópticas son los amplificadores de fibra óptica LV461 y LV462B, así como LV463, LV463.XV y LV463.XR.
- El alcance máximo está limitado por la longitud de las fibras ópticas.
- Alcance medido sobre objeto blanco (reemisión del 90 %) con los siguientes ajustes en el amplificador de fibra óptica:
  - tiempo de respuesta máx.
  - amplificación máx.
  - umbral de comutación mín.

## Accesorios

### Generalidades

Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50135984 KF-PT-SS-619	Carcasa de protección	Tipo de artículo: Tubo de protección para proteger mecánicamente a las fibras ópticas de plástico Apropiado para: Fibras ópticas de plástico Diámetro externo: 4,6 mm Diámetro interior: 3 mm Material: Acero inoxidable
	50117785 ** KLC-4530	Herramienta	Tipo: Herramienta de corte

\*\* Incluido en el volumen de entrega

Nota	
	⚠ Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.