

## Technisches Datenblatt

### Anschlussteil

Art.-Nr.: 50134928

ME 338 214

#### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Bedienung und Anzeige



Abbildung kann abweichen



# Technische Daten

**Basisdaten**

Geeignet für BCL 338i

**Schnittstelle**

Art EtherCAT

**Anschluss**

Anzahl Anschlüsse 5 St.

**Anschluss 1**

Funktion PWR / SW IN / OUT

Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker

Gewindegöße M12

Typ male

Werkstoff Metall

Polzahl 5 -polig

Kodierung A-kodiert

**Anschluss 2**

Funktion Serviceschnittstelle

Art des Anschlusses USB

Steckertyp USB 2.0 Mini-B

**Anschluss 3**

Funktion HOST/BUS IN

Art des Anschlusses Leitung mit RJ45-Buchse

**Anschluss 4**

Funktion BUS OUT

Art des Anschlusses Leitung mit RJ45-Buchse

**Anschluss 5**

Funktion Signal OUT

Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker

Gewindegöße M8

Typ female

Werkstoff Metall

Polzahl 4 -polig

Kodierung A-kodiert

Leitungslänge 300

**Mechanische Daten**

Bauform kubisch

Abmessung (B x H x L) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm

Werkstoff Gehäuse Metall

Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss

Nettogewicht 70 g

Farbe Gehäuse rot, RAL 3000

**Bedienung und Anzeige**

Art der Anzeige LED

Anzahl der LED 2 St.

**Klassifikation**

Zolltarifnummer 84733080

ECLASS 5.1.4 27280190

ECLASS 8.0 27280190

ECLASS 9.0 27279090

ECLASS 10.0 27280192

ECLASS 11.0 27280191

ECLASS 12.0 27280191

ECLASS 13.0 27280191

ECLASS 14.0 27280191

ECLASS 15.0 27280191

ECLASS 16.0 27280191

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC003015

ETIM 7.0 EC003015


ETIM 8.0 EC003015

ETIM 9.0 EC003015

ETIM 10.0 EC003015

# Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter



## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Funktion	PWR / SW IN / OUT
Art des Anschlusses	Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge	600 mm
Leitungsfarbe	schwarz
Aderquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff	Metall
Polzahl	5-polig
Kodierung	A-kodiert

### Pin Pinbelegung

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

# Elektrischer Anschluss

## Anschluss 2

Funktion	Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 2.0 Mini-B

## Anschluss 3

Funktion	HOST/BUS IN
Art des Anschlusses	Leitung mit RJ45-Buchse
Leitungslänge	400 mm

### Pin Pinbelegung

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	n.c.
5	RD-
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.

## Anschluss 4

Funktion	BUS OUT
Art des Anschlusses	Leitung mit RJ45-Buchse
Leitungslänge	500 mm

### Pin Pinbelegung

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	n.c.
5	n.c.
6	RD-
7	n.c.
8	n.c.

## Anschluss 5

Funktion	Signal OUT
Art des Anschlusses	Leitung mit Rundstecker
Gewindegröße	M8
Typ	female
Werkstoff	Metall
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Aderquerschnitt	0,34
Leitungsfarbe	schwarz
Leitungslänge	300
Werkstoff Mantel	PUR

### Pin Pinbelegung

1	V+
2	n.c.
3	GND
4	SW OUT

## Bedienung und Anzeige

LED	Anzeige	Bedeutung
1	grün, Dauerlicht gelb, blinkend	Ethernet Datenübertragung aktiv
2	grün, Dauerlicht gelb, blinkend	Ethernet Datenübertragung aktiv