

Scheda tecnica dati

Lettore/scrittore RFID

Cod. art.: 50145443

RFM 32 SL 200-M12-5A



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione
- Avvisi
- Ulteriori informazioni



Dati tecnici

Dati di base

Serie	RFM
Frequenza di lavoro	13,56 MHz

Funzioni

Funzioni	Dispositivo di comando porta di lettura I/O
	Indicatore a LED
	Modi operativi parametrizzabili

Dati di lettura

Portata di scrittura/lettura max.	110 mm
Transponder, leggibile	ICODESLI
	Infineon MyD
	TagIT HFI

Dati elettrici

Dati di potenza	
Tensione di alimentazione U_B	12 ... 30 V, CC
Potenza assorbita, max.	1,2 W
Accesso alla memoria	Lettura/scrittura
Velocità di trasmissione	4.000 Bd
Ingressi	
Numero di ingressi di commutazione digitali	1 pezzo(i)
Uscite	
Numero uscite di commutazione digitali	1 pezzo(i)

Interfaccia

Tipo	RS 232
RS 232	
Funzione	Processo

Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
Collegamento 1	
Funzione	Alimentazione di tensione
	Interfaccia dati
	Segnale IN
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo	1.000 mm
Grandezza della filettatura	M12

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (P x H x L)	76 mm x 30 mm x 102 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Peso netto	346 g
Colore dell'alloggiamento	Nero
Tipo di fissaggio	Fissaggio passante

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-40 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante)	5 ... 90 %

Certificazioni


Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	84719000
ECLASS 5.1.4	27280401
ECLASS 8.0	27280401
ECLASS 9.0	27280401
ECLASS 10.0	27280401
ECLASS 11.0	27280401
ECLASS 12.0	27280401
ECLASS 13.0	27280401
ECLASS 14.0	27280401
ECLASS 15.0	27280401
ECLASS 16.0	27280401
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC002998
ETIM 7.0	EC002998
ETIM 8.0	EC002998
ETIM 9.0	EC002998
ETIM 10.0	EC002998

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
	Interfaccia dati
	Segnale IN
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo	1.000 mm
Numero di conduttori	5 conduttori
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A

Pin	Assegnazione dei pin
1	VCC
2	RS 232 TxD
3	GND
4	RS 232 RxD
5	SWIN 1

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Giallo, luce permanente	Stato ready
2	Rosso, costantemente acceso	Porta di lettura attiva
3	Verde, lampeggiante	Lettura riuscita

Avvisi

 Rispettare l'uso previsto!	
	- Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone. - Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato. - Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

Ulteriori informazioni

- In determinate circostanze, la presenza di metallo nel campo di lettura riduce notevolmente la portata.