

## Scheda tecnica dati

## Elemento torretta di segnalazione

Cod. art.: 50144838

A7-V1-DS-M7-T



La figura può variare

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Avvisi
- Accessori



## Dati tecnici

### Dati di base

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Serie                | A7                                                                 |
| Idoneo per           | Elementi torretta di segnalazione della serie A7 - Advanced Series |
| Tipo di segnalazione | Ottico                                                             |

### Dati elettrici

|        |             |
|--------|-------------|
| Durata | > 100.000 h |
|--------|-------------|

#### Dati di potenza

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tensione di alimentazione $U_B$ | 24 V, CC, 10 % |
| Corrente assorbita, max.        | 70 mA          |

### Collegamento

|      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note | A prova di scambio accidentale: il comando dei colori avviene tramite PIN, la posizione della calotta può essere così selezionata liberamente (vedi manuale di istruzioni).<br>I singoli colori vengono comandati via VCC (PNP) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Dati meccanici

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Forma costruttiva                   | Cilindrica                     |
| Dimensioni (Ø x L)                  | 70 mm x 50 mm                  |
| Materiale dell'alloggiamento        | Plastica                       |
| Peso netto                          | 109 g                          |
| Tipo di fissaggio                   | Sistema a baionetta            |
| Tipo di illuminazione               | LED/24V                        |
| Indicatore dei colori delle calotte | 7 colori a scelta              |
| Rappresentazione del segnale        | Luce permanente o lampeggiante |
| Angolo di emissione                 | 360°                           |

### Dati ambientali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 60 °C |
|-------------------------------------|---------------|

### Certificazioni


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Grado di protezione | IP 66     |
| Omologazioni        | CE<br>CSA |

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4             | 27371220 |
| ECLASS 8.0               | 27371220 |
| ECLASS 9.0               | 27371220 |
| ECLASS 10.0              | 27371220 |
| ECLASS 11.0              | 27371220 |
| ECLASS 12.0              | 27371220 |
| ECLASS 13.0              | 27371220 |
| ECLASS 14.0              | 27371220 |
| ECLASS 15.0              | 27371220 |
| ECLASS 16.0              | 27371220 |
| ETIM 5.0                 | EC000232 |
| ETIM 6.0                 | EC000232 |
| ETIM 7.0                 | EC000232 |
| ETIM 8.0                 | EC000232 |
| ETIM 9.0                 | EC000232 |
| ETIM 10.0                | EC000232 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



## Avvisi



## Rispettare l'uso previsto!



- ☞ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ☞ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ☞ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

## Accessori

## Generalità

|                                                                                    | Cod. art. | Designazione | Articolo                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 50135462  | A7-V1-BZ1-M  | Elemento torretta di segnalazione | Segnalazione: Acustico<br>Corrente assorbita, max.: 70 mA<br>Forma costruttiva: Cilindrica<br>Fissaggio: Sistema a baionetta<br>Elementi di controllo: DIP-Switch, Potenzimetro 225°<br>Temperatura ambiente: -10 ... 60 °C<br>Grado di protezione: IP 66<br>Tonalità: Tono continuo o a impulso<br>Pressione acustica: 100 dB<br>Numero di toni: 8 pezzo(i) |
|   | 50138151  | A7-V1-BZ2-S  | Elemento torretta di segnalazione | Segnalazione: Acustico<br>Corrente assorbita, max.: 30 mA<br>Forma costruttiva: Cilindrica<br>Fissaggio: Sistema a baionetta<br>Elementi di controllo: Potenzimetro 225°<br>Temperatura ambiente: -10 ... 60 °C<br>Grado di protezione: IP 66<br>Tonalità: Suono continuo<br>Pressione acustica: 105 dB<br>Numero di toni: 1 pezzo(i)                        |
|  | 50138366  | A7-V1-BZ3-S  | Elemento torretta di segnalazione | Segnalazione: Acustico<br>Corrente assorbita, max.: 30 mA<br>Forma costruttiva: Cilindrica<br>Fissaggio: Sistema a baionetta<br>Elementi di controllo: Potenzimetro 225°<br>Temperatura ambiente: -10 ... 60 °C<br>Grado di protezione: IP 66<br>Tonalità: Tono a impulso<br>Pressione acustica: 105 dB<br>Numero di toni: 1 pezzo(i)                        |

## Avviso



- ☞ È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.