

技术数据表

信号塔元件

配件编号: 50130453

E4-V1-DB-Y

内容

- 技术参数
- 说明
- 配件



图片可能不同



技术参数

基础数据

系列	E4
适合	E4 系列的信号塔元件
信号发送方式	光学

电气数据

平均寿命	> 100000 h
性能数据	
供电电压 U _B	24 V, AC/DC, 10 %
最大电流消耗	32 mA

机械参数

结构	圆柱形
尺寸 (Ø x L)	40 mm x 62 mm
外壳材料	塑料
净重	45 g
紧固类型	卡口系统
光源类型	LED/24V
信号图	闪光
帽罩颜色	黄色
闪烁/闪光频率	2 Hz
反射角度	360°

环境数据

环境温度，工作	-30 ... 60 °C
---------	---------------

认证

防护等级	IP 66
认证	c UL US

分类

税率编号	85318070
ECLASS 5.1.4	27371220
ECLASS 8.0	27371220
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371220
ECLASS 11.0	27371220
ECLASS 12.0	27371220
ECLASS 13.0	27371220
ECLASS 14.0	27371220
ECLASS 15.0	27371220
ECLASS 16.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232
ETIM 8.0	EC000232
ETIM 9.0	EC000232
ETIM 10.0	EC000232
UNSPSC 26.08	32151503

说明

 遵守设备的使用规定！



- ⚡ 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- ⚡ 只能由专业人员将本产品投入运行。
- ⚡ 请仅根据正确用途使用本产品。

 针对UL应用：



- ⚡ 对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。

配件

安装

	配件编号	名称	配件	说明
	50130455	E4-MH1	信号塔元件	连接: 端子, Push-In 技术 结构: 圆柱形 规格: 水平安装 设备侧固定件: 螺旋式 / 水平 帽罩模块: 最多 5 件 模块支座: 一侧 环境温度: -30 ... 60 °C 防护等级: IP 66
	50130458	E4-MP1-100	信号塔元件	连接: 端子, Push-In 技术 结构: 圆柱形 规格: 底座安装 设备侧固定件: 螺旋式 / 水平 帽罩模块: 最多 5 件 模块支座: 一侧 环境温度: -30 ... 60 °C 防护等级: IP 66
	50130456	E4-MW1	信号塔元件	连接: 端子, Push-In 技术 结构: 圆柱形 规格: 墙角安装 设备侧固定件: 螺旋式 / 垂直 帽罩模块: 最多 5 件 模块支座: 一侧 环境温度: -30 ... 60 °C 防护等级: IP 66
	50130457	E4-MW2	信号塔元件	连接: 端子, Push-In 技术 结构: 圆柱形 规格: 墙角安装 设备侧固定件: 螺旋式 / 垂直 帽罩模块: 最多 10 件 模块支座: 两面 环境温度: -30 ... 60 °C 防护等级: IP 66

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。