

技术数据表

带锁定力的安全开关

配件编号: 50142122

L250-P31SL-M12B8-UCA

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 说明
- 配件



图片可能不同



技术参数

基础数据	
系列	L250
功能	
功能	符合由 EN ISO 14119 定义的带门锁锁闭装置 (Type 4)
安全输出端激活模式	安全门关闭且锁定时激活安全输出端
工作原理	静态电流原理 - 禁用电磁铁时锁定操作钥匙
特性参数	
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
性能等级 (PL)	直到并包括e, EN ISO 13849-1
MTTF _d	2,254 年, EN ISO 13849-1
PFH _D	1.23E-09 每小时
使用寿命T _M	20 年, EN ISO 13849-1
等级	4, EN ISO 13849
DC	高
编码等级	高, EN ISO 14119
电气数据	
互联的类型	单联
供电的外部保护	2A Typ Gg (或同等类型)
性能数据	
供电电压 U _B	24 V, DC, -10 ... 10 %
最大电流消耗	1,200 mA
输入端	
数字开关量输入数	3 个
开关量输入	
类型	数字开关量输入
典型开关电压	24 V
电压类型	DC
典型电流消耗	5 mA
操作钥匙所需的示教输入	否
数字开关量输入 1	
功能	IE1电磁铁的激活输入
数字开关量输入 2	
功能	IE2电磁铁的激活输入
数字开关量输入 3	
功能	复位 I3 控制输入端
输出	
安全输出回路数(OSSD)	2 个
数字开关量输出数	1 个
安全开关量输出	
类型	安全开关量输出 OSSD
电压类型	DC
安全开关量输出1	
开关元件	晶体管, PNP
安全开关量输出2	
开关元件	晶体管, PNP

开关量输出	
类型	数字开关量输出
典型开关电压	24 V
电压类型	DC
开关量输出 1	
开关元件	晶体管, PNP
功能	O3保护装置的信号输出已关闭
连接	
接口数量	1 个
连接1	
功能	与PLC连接
	供电电源
	触点连接
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
电缆性质	
机械参数	
结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	40 mm x 178 mm x 40 mm
外壳材料	塑料
净重	500 g
外壳颜色	灰色
紧固类型	通孔安装
进线口侧	从下
解锁装置	辅助释放
开关类型	带门锁锁闭装置
起动速度	0.001 ... 0.5 m/s
锁定方式	弹簧力
门锁驱动方式	弹簧
最大锁定力	2,100 N
机械寿命	1,000,000 驱动周期, IEC 60947-5-1 开关循环
最大激活频率	600 每小时, IEC 60947-5-1
拔出力, 操作钥匙已解锁	20 N
RFID传感器数据	
确定的开关距离 S _{ao}	2 mm
安全断路距离 S _{ar}	10 mm (操作钥匙锁定)
	6 mm (操作钥匙未锁定)
额定开关距离 S _n	3 mm
重复性	≤ 10 % S _n
差分路径	≤ 20 % S _n
最大开关频率	1 Hz
操作和显示	
显示类型	LED
LED数	5 个
环境数据	
环境温度, 工作	-20 ... 50 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 75 °C

技术参数


认证	防护等级
	IP 67
认证	IP 69K
	c UL US
	ECOLAB
	TÜV Süd

分类	
ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ECLASS 13.0	27272603
ECLASS 14.0	27272603
ECLASS 15.0	27272603
ECLASS 16.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
ETIM 9.0	EC002593
ETIM 10.0	EC002593
UNSPSC 26.08	39122205

尺寸图纸


所有尺寸单位均为毫米

带锁定力的安全开关



尺寸图纸

操作钥匙




电气连接

连接1

功能	与PLC连接
	供电电源
	触点连接
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	A1 +24V	白色
2	O3保护装置的信号输出已关闭	棕色
3	A2 0V	绿色
4	OS1安全输出	黄色
5	IE2电磁铁的激活输入	灰色
6	复位 I3 控制输入端	粉红
7	OS2安全输出	蓝色
8	IE1电磁铁的激活输入	红色



说明

注意	
	芯线颜色说明针对附件中所述连接电缆。

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 8 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR
	50135129	KD S-M12-8A-P1-100	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 8 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 10,000 mm 护套材料: PUR
	50135121	KD U-M12-8A-P1-020	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 8 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 2,000 mm 护套材料: PUR
	50135122	KD U-M12-8A-P1-050	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 8 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

总则

	配件编号	名称	配件	说明
	50149361	AC-L250-LCKL	反锁装置	适合: L250带锁定力的安全开关 外壳颜色: 黑色, 红色 安装: 左侧 材料: 金属, 有粉末涂层
	50149360	AC-L250-LCKR	反锁装置	适合: L250带锁定力的安全开关 外壳颜色: 黑色, 红色 安装: 右侧 材料: 金属, 有粉末涂层
	50149305	AC-L250-SH2-G0-B000-Z	安全门把手	适合: L250带锁定力的安全开关
	50149355	CD-B1-Z-C01	个命令发生器	功能: 螺旋接头保护, 尺寸和设计 与 L250 系列门锁相同 通过按压按钮的开关电流: 0 ... 550 mA 外壳材料: 塑料, 玻璃纤维加强、自熄、耐冲击 紧固类型: 通孔安装, 壁挂固定件 显示类型: 长亮, LED 操作控制: 1 个命令发生器 (蓝色按钮) 防护等级: IP 65

配件

	配件编号	名称	配件	说明
	50149356	CD-B2-Z-C01	个命令发生器	功能: 螺旋接头保护, 尺寸和设计 与 L250 系列门锁相同 通过按压按钮的开关电流: 0 ... 550 mA 外壳材料: 塑料, 玻璃纤维加强、自熄、耐冲击 紧固类型: 通孔安装, 壁挂固定件 显示类型: LED, 长亮 操作控制: 2 个命令发生器 (蓝色按钮、白色按钮) 防护等级: IP 65
	50149357	CD-B3-Z-C01	个命令发生器	功能: 与位置相关的急停命令输入, 复位功能 (通过旋钮 , 用于急停按钮) , 尺寸和设计 与 L250 系列门锁相同, 螺旋接头保护 通过按压按钮的开关电流: 0 ... 550 mA 外壳材料: 塑料, 玻璃纤维加强、自熄、耐冲击 紧固类型: 通孔安装, 壁挂固定件 显示类型: LED, 长亮 操作控制: 1 个急停开关, 2 个命令发生器 (蓝色按钮、白色按钮) 防护等级: IP 65

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。