

Technisch gegevensblad Vorkfotocel

Art.-nr.: 50154020

GS06B/2X-100-M8

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Artikelsleutel
- Opmerkingen
- Meer informatie



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	06B
Natuurkundig principe	optisch
Applicatie	Herkenning van kleine onderdelen

Karakteristieke waarden

MTTF	388 Jaren
------	-----------

Optische gegevens

Lichtbron	LED, infrarood
Golflengte	940 nm
Zendsignaalvorm	gepulst

Meetgegevens

Minimale objectdiameter	1,5 mm
-------------------------	--------

Elektrische gegevens

Bluscircuit	Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging
-------------	---

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U_B	12 ... 24 V, DC
Restdrempel	0 ... 10 %, van U_B
Nullaststroom	0 ... 15 mA

Ingangen

Aantal digitale schakelingen	1 St.
------------------------------	-------

Schakelingen

Type	Digitale schakeling
------	---------------------

Digitale schakeling 1

Functie	Licht-/donkeromschakeling lichtschakelend (ingang = open) donkerschakelend (ingang = 0 V)
---------	---

Uitgangen

Aantal digitale schakeluitgangen	1 St.
----------------------------------	-------

Schakeluitgangen

Type	Digitale schakeluitgang
Spanningstype	DC
Schakelstroom, max.	100 mA
Schakelspanning	hoog: $\geq(U_B - 2V)$ low: $\leq 2 V$

Schakeluitgang 1

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 4
Schakelement	Transistor, NPN
Schakelprincipe	licht/donker omschakelbaar

Tijdgedrag

Schakelfrequentie	1.000 Hz
Aanspreektijd	0,5 ms

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Ronde stekker
Kabellengte	100 mm
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	zwart
Aantal aders	4 -draads
Aderdoorsnede	0,16 mm ²
Schroefdraadmaat	M8
Type	male
Materiaal	Kunststof
Aantal polen	4 -polig

Mechanische gegevens

Bouwworm	Vork
Vorkopening	25 mm
Bekdiepte	35 mm
Afmeting (b x h x l)	40 mm x 11 mm x 50 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	40 g
Kleur behuizing	zwart
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging

Bediening en display

Type weergave	LED
Aantal LED's	1 St.

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 55 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsgraad	III
Geldige norm	IEC 60947-5-2

Classificatie

Douanetariefnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27270909
ECLASS 8.0	27270909
ECLASS 9.0	27270909
ECLASS 10.0	27270909
ECLASS 11.0	27270909
ECLASS 12.0	27270909
ECLASS 13.0	27270909
ECLASS 14.0	27270909
ECLASS 15.0	27270909
ETIM 5.0	EC002720
ETIM 6.0	EC002720
ETIM 7.0	EC002720
ETIM 8.0	EC002720
ETIM 9.0	EC002720
ETIM 10.0	EC002720

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	blauw, permanent aan	Lichtstraal niet onderbroken (lichtschakelend)
	Uit	Lichtstraal onderbroken (lichtschakelend)
	Uit	Lichtstraal niet onderbroken (donkerschakelend)
	blauw, permanent aan	Lichtstraal onderbroken (donkerschakelend)

Artikelsleutel

Artikelaanduiding: **AAAAB/CD-EEE**

AAAAB	Werkingsprincipe / bouwvorm GS06B: kunststof vork-lichtbarrière voor eenmalig gebruik, openingsbreedte 25 mm, openingsdiepte 35 mm, lichtbron: LED, infrarood
C	Schakeluitgang / functie / OUT1IN1 (OUT1 = pin 4, IN1 = pin 2) 2: NPN-transistoruitgang, lichtschakelend (ingang = open) 4: PNP-transistoruitgang, lichtschakelend (ingang = open)
D	Schakelingang/functie X:Licht-/donkeromschakeling
EEE	Elektrische aansluiting Vervalt: kabel, standaardlengte 2000 mm, 4-aderig 100-M8: kabel, lengte 100 mm met ronde M8-stekkerverbinding, 4-polig, axiaal (connector) 100-M12: kabel, lengte 100 mm met ronde M12-stekkerverbinding, 4-polig, axiaal (connector)

Opmerkingen

 Gebruiken voor het bedoeld gebruik!	
	- Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging. - Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld. - Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

Meer informatie

- Aanhaalmoment voor moeren max. 0,5 Nm.