

Fiche technique

Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel

Art. n°: 50122327

KF-LP-FU96-520-Q

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Remarques
- Informations complémentaires
- Accessoires



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Série	KF
Principe de fonctionnement	Principe unidirectionnel
Type d'appareil	Fibre d'émission et de réception
Domaine d'application	Résistant aux huiles et produits chimiques

Données optiques

Sortie du faisceau lumineux	Latéral
Noyau de la fibre	Noyau à fibre simple
Matériau du noyau de la fibre	Plastique
Diamètre de fibre actif	1 mm
Portée avec LV461	0 ... 200 mm
Portée avec LV462	0 ... 270 mm
Portée avec LV463	0 ... 600 mm
Portée avec LV463.XV	0 ... 900 mm
Portée avec LV463.XR	0 ... 1.080 mm
Portée avec LV463I.XR	0 ... 1.620 mm

Données de mesure


Diamètre minimal de l'objet	0,5 mm
-----------------------------	--------

Données mécaniques

Forme	Cylindrique
Diamètre extérieur	4 mm
Poids net	71 g
Matériau de tête	Plastique
Type	Fibres optiques en plastique (KF)
Longueur de la fibre	2.000 mm
Matériau gaine de la fibre	PTFE
Fixation de la tête de détection	Ø 5 mm
Rayon de courbure minimal (mobile)	R25
Longueur de la douille en sortie de lumière	22 mm
Filetage métrique sur la douille de fibre	Non optique
Pose	Standard
Atténuation pour $\lambda = 650\text{nm}$	210 dB/km

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



- A Latéral avec lentille
- B Ø 4,0 mm PTFE
- C Ø 1,0 mm noyau de la fibre de verre x 1 pièce
- D Polyéthylène

Remarques


 Respecter les directives d'utilisation conforme !	
	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes. ⌚ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées. ⌚ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

Informations complémentaires

- Les amplificateurs de fibre optique LV461, LV462B ainsi que LV463, LV463.XV et LV463.XR sont des produits adaptés pour le fonctionnement de cette fibre optique.
- La portée maximale est limitée par la longueur des fibres optiques.
- Portée mesurée sur un objet blanc (90 % de réflexion) avec les réglages suivants sur l'amplificateur de fibre optique :
 - temps de réaction max.
 - amplification max.
 - seuil de commutation min.

Accessoires

Généralités

Art. n°	Désignation	Article	Description
	50135984 KF-PT-SS-619	Boîtier de protection	Type d'article: Gaine de protection pour la protection mécanique des fibres optiques en plastique Adapté pour: Fibres optiques en plastique Diamètre extérieur: 4,6 mm Diamètre intérieur: 3 mm Matériau: Inox
	50117785 ** KLC-4530	Outil	Type: Outil de coupe

** Contenu dans la livraison

Remarque	
	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.