

Fiche technique

Interrupteur de sécurité sur charnière

Art. n°: 63000402

S400-M4CB2-T



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions
- Remarques



Caractéristiques techniques

Données de base	
Série	S400

Fonctions	
Fonctions	Charnière mécanique avec interrupteur de sécurité intégré Dispositif de verrouillage sans interverrouillage selon EN ISO 14119 Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie 4 selon EN ISO 13849-1

Caractéristiques	
Durée d'utilisation T _M	20 années, EN ISO 13849-1
B10 _d	2.000.000 nombre de cycles

Données électriques	
Catégorie d'utilisation pour DC-13	Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Catégorie d'utilisation pour AC-15	Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Attribution des contacts	2NF + 1NO
Ouverture des contacts	En serrage par adhérence, forcé
Protection contre les courts-circuits	500 V, 2 A, type gG, CEI 60269-1

Données de puissance	
Tension d'isolement assignée	30 V CA, 36 V CC
Courant thermique conventionnel max.	2 A

Connexion	
Nombre de connexions	1 pièce(s)
Connexion 1	
Fonction	Connexion de contact
Type de connexion	Câble
Longueur de câble	2.000 mm
Matériau de gaine	PVC
Nombre de brins	7 brins

Données mécaniques	
Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Matériau du boîtier	Métallique
Boîtier métallique	Zamak
Matériau du contact électrique	Alliage d'argent
Poids net	481 g
Couleur du boîtier	Argent
Type de fixation	Plaque de montage Taraudage de fixation
Côté de l'entrée de câble	Par le haut (pour montage à gauche)
Type de commutateur	Dispositif de verrouillage sans interverrouillage, ISO 14119
Principe de commutation	Contact glissant
Charge axiale	1.500 N·m
Charge radiale	1.000 N·m
Charge de torsion	25 N·m
Durée de vie mécanique	1.000.000 jeux de commande, CEI 6047-5-1
Fréquence de commande max.	1.200 par heure, CEI 6047-5-1
Organe de commande interne	Interrupteur de sécurité sur charnière, encapsulé
Flèche (angle) en cas de séparation forcée	4 N
Angle de commande max.	180 °
Flèche (angle) en cas de séparation forcée	À partir du point de commutation réglé


Caractéristiques ambiantes	
Température ambiante, fonctionnement	-25 ... 80 °C
Degré d'encrassement	3, EN 60947-1

Certifications	
Indice de protection	IP 67 IP 69K
Homologations	c UL US IMQ

Classification	
Numéro de tarif douanier	85369095
ECLASS 5.1.4	27272690
ECLASS 8.0	27270609
ECLASS 9.0	27270609
ECLASS 10.0	27270609
ECLASS 11.0	27270609
ECLASS 12.0	27272608
ECLASS 13.0	27272608
ECLASS 14.0	27272608
ECLASS 15.0	27272608
ECLASS 16.0	27272608
ETIM 5.0	EC002591
ETIM 6.0	EC002591
ETIM 7.0	EC002591
ETIM 8.0	EC002591
ETIM 9.0	EC002591
ETIM 10.0	EC002591

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



Raccordement électrique


Connexion 1

Fonction	Connexion de contact
Type de connexion	Câble
Longueur de câble	2.000 mm
Matériau de gaine	PVC
Couleur de câble	Noir
Nombre de brins	7 brins
Section des brins	0,5 mm²

Raccordement électrique

Couleur de brin	Affectation des brins
Jaune / Vert	GND
Noir	NF(1)
Blanc / Noir	NF(1)
Rouge	NF(2)
Blanc / Rouge	NF(2)
Brun	NO(1)
Bleu	NO(1)

Schémas de connexions



Remarques

Respecter les directives d'utilisation conforme !

⚡ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.

⚡ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.