

## Fiche technique

## Élément de colonne de signalisation

Art. n°: 50130457

E4-MW2

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Remarques
- Accessoires



Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

|       |    |
|-------|----|
| Série | E4 |
|-------|----|

### Connexion

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Connexion 1</b> |                   |
| Type de connexion  | Borne             |
| Type de borne      | Technique push-in |

### Données mécaniques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Forme                               | Cylindrique         |
| Dimensions (Ø x L)                  | 40 mm x 56 mm       |
| Matériau du boîtier                 | Plastique           |
| Poids net                           | 132 g               |
| Couleur du boîtier                  | Noir                |
| Modèle de pièce de fixation         | Montage sur équerre |
| Type de fixation, côté installation | À visser / vertical |
| Modules de calotte                  | 10 pièces max.      |
| Logement des modules                | Des deux côtés      |
| Nombre de capuchons                 | 2 pièce(s)          |

### Caractéristiques ambiantes

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
|--------------------------------------|---------------|

### Certifications

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Indice de protection | IP 66 |
|----------------------|-------|

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4             | 27371235 |
| ECLASS 8.0               | 27371235 |
| ECLASS 9.0               | 27371232 |
| ECLASS 10.0              | 27371235 |
| ECLASS 11.0              | 27371235 |
| ECLASS 12.0              | 27371235 |
| ECLASS 13.0              | 27371235 |
| ECLASS 14.0              | 27371235 |
| ECLASS 15.0              | 27371235 |
| ECLASS 16.0              | 27371235 |
| ETIM 5.0                 | EC001154 |
| ETIM 6.0                 | EC001154 |
| ETIM 7.0                 | EC001154 |
| ETIM 8.0                 | EC001154 |
| ETIM 9.0                 | EC001154 |
| ETIM 10.0                | EC001154 |

## Raccordement électrique

### Connexion 1

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Type de connexion | Borne             |
| Type de borne     | Technique push-in |

## Remarques



### Respecter les directives d'utilisation conforme !



- ⚠ Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.
- ⚠ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- ⚠ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.



### Pour les applications UL :



- ⚠ Pour les applications UL, l'utilisation est admissible exclusivement dans des circuits électriques de classe 2 selon le NEC (National Electric Code).

## Accessoires

### Généralités

|                                                                                   | Art. n°  | Désignation | Article                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50130454 | E4-V1-BZ1   | Élément de colonne de signalisation | Signalisation: Sonore<br>Consommation, max.: 39 mA<br>Forme: Cylindrique<br>Fixation: Système à baïonnette<br>Éléments de commande: Commutateur DIP<br>Température ambiante: -30 ... 60 °C<br>Indice de protection: IP 66<br>Type de tonalité: Tonalité continue/à impulsion<br>Pression acoustique: 80 dB<br>Nombre de sons: 1 pièce(s)                         |
|  | 50130449 | E4-V1-DB-R  | Élément de colonne de signalisation | Signalisation: Optique<br>Tension d'alimentation: 24 V, CA/CC<br>Consommation, max.: 32 mA<br>Forme: Cylindrique<br>Fixation: Système à baïonnette<br>Agent lumineux: LED/24V<br>Séquence de signalisation: Lumière clignotante<br>Couleur de calotte: Rouge<br>Angle de rayonnement: 360°<br>Température ambiante: -30 ... 60 °C<br>Indice de protection: IP 66 |
|  | 50130443 | E4-V1-DS-R  | Élément de colonne de signalisation | Signalisation: Optique<br>Tension d'alimentation: 24 V, CA/CC<br>Consommation, max.: 27 mA<br>Forme: Cylindrique<br>Fixation: Système à baïonnette<br>Agent lumineux: LED/24V<br>Séquence de signalisation: Lumière permanente<br>Couleur de calotte: Rouge<br>Angle de rayonnement: 360°<br>Température ambiante: -30 ... 60 °C<br>Indice de protection: IP 66  |

#### Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.