

## 技術データシート

### 信号タワー部

製品番号: 50142452

A7-MP2-100

#### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|      |    |
|------|----|
| シリーズ | A7 |
| コネクタ |    |

コネクタ 1

|         |              |
|---------|--------------|
| コネクタの種類 | クランプ         |
| クランプの種類 | テンションスプリング技術 |

機械の仕様

|                |                |
|----------------|----------------|
| 外形             | シリンダー状         |
| 寸法 ( 直径 x 長さ ) | 70 mm x 197 mm |
| 筐体の素材          | プラスチック         |
| 正味重量           | 169 g          |
| 筐体色            | グレー            |
|                | 黒色             |
| 取り付け部のモデル      | ベース取付け         |
| 取り付けの種類、設備側    | ネジ止め可/ 垂直      |
|                | ネジ止め可/ 水平      |
| 取り付け部の種類       | 15°間隔で180°調整可  |
| モジュールの取り付け     | 片側             |
| エンドキャップの種類     | 1 個数           |

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -10 ... 60 °C |
|----------|---------------|

認証


|      |       |
|------|-------|
| 保護等級 | IP 66 |
| 認可   | CE    |
|      | CSA   |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
| ECLASS 8.0   | 27371234 |
| ECLASS 9.0   | 27371234 |
| ECLASS 10.0  | 27371234 |
| ECLASS 11.0  | 27371234 |
| ECLASS 12.0  | 27371234 |
| ECLASS 13.0  | 27371234 |
| ECLASS 14.0  | 27371234 |
| ECLASS 15.0  | 27371234 |
| ECLASS 16.0  | 27371234 |
| ETIM 5.0     | EC001259 |
| ETIM 6.0     | EC001259 |
| ETIM 7.0     | EC001259 |
| ETIM 8.0     | EC001259 |
| ETIM 9.0     | EC001259 |
| ETIM 10.0    | EC001259 |
| UNSPSC 26.08 | 32151500 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



## 電気的接続

### コネクタ 1

|         |              |
|---------|--------------|
| 機能      | 電力供給         |
| コネクタの種類 | クランプ         |
| クランプの種類 | テンションスプリング技術 |
| 極数      | 6 -極         |

### クランプ

### 割り当て

|     |        |
|-----|--------|
| B   | 青      |
| G   | 緑      |
| A   | オレンジ/黄 |
| R   | 赤      |
| 0 V | GND    |
| W   | 白/ブザー  |

## 注意



目的になかったご利用にご注意ください！



- ⌘ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- ⌘ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ⌘ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

## アクセサリ

## ミュートイング・取り付けシステム

|                                                                                   | 製品番号     | 名称       | 製品     | 説明                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------------------------------------|
|   | 50142896 | A7-MW2   | 信号タワー部 | 外形: L形<br>モデル: L字型ブラケット<br>取り付け、設備側: 通路設置 |
|  | 50143660 | A7-MW2.5 | 信号タワー部 | 外形: L形<br>モデル: L字型ブラケット<br>取り付け、設備側: 通路設置 |

## 一般

|                                                                                    | 製品番号     | 名称           | 製品     | 説明                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135462 | A7-V1-BZ1-M  | 信号タワー部 | 信号発生: 音響的<br>消費電流、最大: 70 mA<br>外形: シリンダー状<br>取り付け: バヨネットシステム<br>コントローラ: ディップスイッチ, 225°ポテンシオメータ<br>周囲温度: -10 ... 60 °C<br>保護等級: IP 66<br>トーン種: 連続またはパルス音<br>音圧: 100 dB<br>トーン数: 8 個数 |
|  | 50138151 | A7-V1-BZ2-S  | 信号タワー部 | 信号発生: 音響的<br>消費電流、最大: 30 mA<br>外形: シリンダー状<br>取り付け: バヨネットシステム<br>コントローラ: 225°ポテンシオメータ<br>周囲温度: -10 ... 60 °C<br>保護等級: IP 66<br>トーン種: 連続トーン<br>音圧: 105 dB<br>トーン数: 1 個数               |
|  | 50135457 | A7-V1-DS-R-T | 信号タワー部 | 信号発生: 光学的<br>消費電流、最大: 50 mA<br>外形: シリンダー状<br>取り付け: バヨネットシステム<br>ランプ: LED/24V<br>信号画像: 連続光<br>ドーム色: 赤<br>放射角: 360°<br>周囲温度: -10 ... 60 °C<br>保護等級: IP 66                             |

## アクセサリ

### 注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。