

Scheda tecnica dati

Parte di collegamento

Cod. art.: 50134931

MK 338

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	BCL 338i BPS 338i
------------	----------------------

Interfaccia

Tipo	EtherCAT
------	----------

Collegamento

Numero di collegamenti	4 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Funzione	PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Morsetto
Numero di poli	5 poli

Collegamento 2

Funzione	Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento	Morsetto
Numero di poli	5 poli

Collegamento 3

Funzione	BUS OUT HOST / BUS IN
Tipo di collegamento	Morsetto
Numero di poli	5 poli

Collegamento 4

Funzione	BUS OUT
	Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento	USB

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (P x H x L)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
	Plastica
Alloggiamento in metallo	Alluminio pressofuso
Peso netto	186 g
Colore dell'alloggiamento	Rosso

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Morsetto
Pressacavo	M16
Numero di poli	5 poli

Morsetto

1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Assegnazione

Collegamento elettrico

Collegamento 2

Funzione	Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento	Morsetto
Pressacavo	M16
Numero di poli	5 poli

Morsetto

Assegnazione

1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

Collegamento 3

Funzione	BUS OUT
Tipo di collegamento	HOST / BUS IN
Pressacavo	Morsetto
Numero di poli	5 poli

Morsetto

Assegnazione

1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

Collegamento 4

Funzione	BUS OUT
Tipo di collegamento	Interfaccia di assistenza
Tipo di connettore	USB

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Verde, costantemente acceso Giallo, lampeggiante	Ethernet Trasmissione di dati attiva
2	Verde, costantemente acceso Giallo, lampeggiante	Ethernet Trasmissione di dati attiva