

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50137264

KD S-M30-16A-V1-100

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Uygulama | Kimyasallara karşı dayanım |
|----------|----------------------------|

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı türü          | Yuvarlak konektör                                                                      |
| Vida dişi büyüklüğü    | M30                                                                                    |
| Tip                    | dişi                                                                                   |
| Malzeme kavrama cismi  | PUR                                                                                    |
| Kutup sayısı           | 16 kutuplu                                                                             |
| Versiyon               | eksenel                                                                                |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır                                                                                  |
| Kilit                  | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

## Kablo özellikleri

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| İletken sayısı          | 16 Adet                                                           |
| İletken enine kesiti    | Voltaj: 2 x 1 mm <sup>2</sup> / sinyal: 14 x 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Renk kılıf              | siyah                                                             |
| Korumalı                | Evet                                                              |
| Kablo versiyonu         | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)                                |
| Kablo çapı (dış)        | 7,5 mm                                                            |
| Kablo uzunluğu          | 10.000 mm                                                         |
| Malzeme kılıf           | PVC                                                               |
| İletken izolasyonu      | PVC                                                               |
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır                                                             |

## Mekanik bilgiler

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Net ağırlık                              | 958 g               |
| Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | Min. 6 x kablo çapı |

## Çevresel veriler

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | 0 ... 80 °C |
|--------------------------------------------|-------------|

## Sertifikalar

|                  |      |
|------------------|------|
| Sertifikasyonlar | RoHS |
|------------------|------|

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27279218 |
| ECLASS 9.0            | 27060311 |
| ECLASS 10.0           | 27060311 |
| ECLASS 11.0           | 27060311 |
| ECLASS 12.0           | 27060311 |
| ECLASS 13.0           | 27060311 |
| ECLASS 14.0           | 27060311 |
| ECLASS 15.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |
| ETIM 8.0              | EC001855 |
| ETIM 9.0              | EC001855 |
| ETIM 10.0             | EC001855 |

## Elektrik bağlantısı


## Bağlantı 1

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı türü          | Yuvarlak konektör                                                                      |
| Vida dişi büyüklüğü    | M30                                                                                    |
| Tip                    | dişi                                                                                   |
| Malzeme kavrama cismi  | PUR                                                                                    |
| Kutup sayısı           | 16 kutuplu                                                                             |
| Versiyon               | eksenel                                                                                |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır                                                                                  |
| Kilit                  | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Pin

## İletken rengi

|   |            |
|---|------------|
| 1 | beyaz      |
| 2 | kahverengi |
| 3 | Yeşil      |
| 4 | Sarı       |
| 5 | gri        |
| 6 | pembe      |
| 7 | Mavi       |
| 8 | Kırmızı    |



## Elektrik bağlantısı

| Pin | İletken rengi      |
|-----|--------------------|
| 9   | siyah              |
| 10  | mor                |
| 11  | gri / pembe        |
| 12  | Kırmızı / Mavi     |
| 13  | beyaz / Yeşil      |
| 14  | kahverengi / Yeşil |
| 15  | beyaz / Sarı       |
| 16  | kahverengi / Sarı  |

### Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|