

## 기술 데이터 시트

### 고정식 2D 코드 리더

품목 번호: 50154851

DCR 1148i AD0804-102-M4-S-TDPM

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 제품 키워드
- 참고
- 상세 정보
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



Ethernet



# 기술 데이터

## 기본 데이터

시리즈	DCR 1100i
영상기	Sony 글로벌 셔터

## 기능

소프트웨어 기능	1D 코드 판독 2D 코드 판독 DPM (직접 부품 마크 코드) 코드 위치 확인 코드 인식 코드 카운트
----------	--

## 판독 데이터

판독 가능한 코드 종류	2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Matrix 2/5 NEC 2/5 Straight 2/5 인터리브 Aztec Codabar DotCode EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Expanded Stacked GS1 Databar Limited GS1 Databar RSS 14 GS1 Databar RSS 14 Stacked Micro QR PDF417 PDF417 Micro Pharma Code QR 2005 QR 모델 1 UPC-A UPC-E 데이터 매트릭스 코드 코드 128 코드 39
--------------	---

## 광학 데이터

판독 거리	50 ... 2,000 mm
광원	LED, 적색/흰색, 내부 전환 가능
송신 신호 형태	펄스형
카메라 수평 분해능	1,440 px
카메라 수직 분해능	1,080 px
초점거리	8 mm
모듈 크기	0.127 ... 0.5 mm
전자식 셔터 속도	0.025 ... 2 ms
카메라 타입	단색

## 전기 데이터

보호 회로	극점 보호 단락 방지
-------	----------------

## 성능 데이터

공급전압 점검 $U_B$	18 ... 30 V, DC
소비전력, 최대	24 W, 24V DC에서

## 입력부

디지털 스위칭 입력부 개수	3 개수
----------------	------

## 스위칭 입력부

전압 형식	DC
-------	----

## 출력

디지털 스위칭 출력	5 개수
------------	------

## 스위칭 출력

전압 형식	DC
-------	----

## 스위칭 전류, 최대

100 mA
--------

## 스위칭 전압

high: $\geq(U_B - 2V)$
------------------------

low: $\leq 2V$
----------------

# 기술 데이터

## 연결 1

기능	입력 신호 전원 공급 출력 신호
연결부 종류	원형 커넥터

## 연결 2

기능	Ethernet, 입력 데이터 인터페이스 원형 커넥터
연결부 종류	
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	8 핀
엔코딩	X-코딩됨

## 기술 데이터

디자인	큐ubic형
치수(너비 x 높이 x 길이)	45 mm x 85 mm x 35 mm
하우징 재료	금속
금속 하우징	양극 산화처리된 알루미늄
렌즈 커버 재료	플라스틱 / PMMA
순중량	165 g
하우징 색상	은색
고정 방식	마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함

## 조작 및 표시

LED 개수	3 개수
설정/파라미터 설정 방식	Vision Studio 소프트웨어

## 환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도	-20 ... 70 °C
상대 습도 (음축되지 않음)	90 %

## 인증


보호 등급	IP 67, 커넥터가 조립되거나 커버캡이 닫힌 경우 EN 60529
보호 등급	III
인증	c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식	IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 진동 테스트 방식	IEC 60068-2-6, Test Fc

## 분류

HS 번호	90318020
ECLASS 5.1.4	27310101
ECLASS 8.0	27310101
ECLASS 9.0	27310201
ECLASS 10.0	27310101
ECLASS 11.0	27310101
ECLASS 12.0	27310101
ECLASS 13.0	27310101
ECLASS 14.0	27310101
ECLASS 15.0	27310101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

# 치수 도면

전체 치수 정보(mm)



## 전기 연결

### 연결 1

#### 기능

#### 입력 신호

전원 공급

#### 출력 신호

원형 커넥터

#### 연결부 종류

M12

#### 나사 크기

Male

#### 유형

금속

#### 재료

12 핀

#### 핀 개수

A-코딩됨


#### 엔코딩

#### 핀

#### 핀 지정

#### 와이어 색상

1	IN 0	갈색
2	IN 1	청색
3	OUT 2	흰색
4	OUT 3	녹색
5	준비됨	분홍
6	COMMON INTERFACE	황색




## 전기 연결

핀	핀 지정	와이어 색상
7	VIN	흑색
8	GND	회색
9	n.c.	적색
10	트리거 IN	자주색
11	OUT 0	회색/분홍
12	OUT 1	적색/청색

### 연결 2

기능	Ethernet, 입력 데이터 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	8 핀
엔코딩	X-코딩됨

핀	핀 지정
1	LAN A+
2	LAN A-
3	LAN B +
4	LAN B -
5	LAN D +
6	LAN D -
7	LAN C -
8	LAN C +



## 제품 키워드

제품 명칭: DCR XXXXX YYAAAA BBB CD E FGGG

DCR	작동 원리 DCR: Dual Code Reader
XXXXX	시리즈/인터페이스(통합 필드버스 기술) 1148i: PROFINET, Ethernet TCP/IP + FTP, SFTP
YY	초점 위치 AD: 조절 가능(수동식)
AAAA	렌즈 종류 08: 초점거리 8mm 04: 다이아프램 f/4.0
BBB	빔 방향 102: 앞쪽
C	조명 M: 멀티 컬러
D	분해능 영역 4: 1440 x 1080 픽셀
E	렌즈 커버
F	T: 도구 세트

## 제품 키워드

GGG	<b>버전</b> 해당 사항 없음: 1D, 2D 코드 판독 DPM: 1D, 2D 코드 판독 + DPM(직접 마킹된 코드) OCR: 1D, 2D 코드 판독 + OCR(텍스트 판독) OCV: 1D, 2D 코드 판독 + OCV(인쇄 품질 검증)
-----	---

### 참고

	↵ 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> 을 참조하십시오.
--	---

### 참고

 <b>용도에 맞게 사용해야 합니다!</b>	
	↵ 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다. ↵ 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다. ↵ 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

### 상세 정보



- 지정된 모듈 크기는 권장 영역에 적합합니다. 경우에 따라 다른 모듈 크기도 가능합니다.
- 지정된 와이어 색상은 로이체 연결 케이블을 사용 시 적용됩니다.

### 액세서리

#### 연결 기술 - 연결 케이블

품목 번호	명칭	품목	설명
  	50130282	KD S-M12-CA-P1-050	연결 케이블  어플리케이션: 내유성/내윤활성 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 12 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR
  	50134943	KD S-M12-CW-P1-050	연결 케이블  어플리케이션: 내유성/내윤활성 연결 1: 원형 커넥터, M12, 줄절형, 암, A-코딩됨, 12 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR


**액세서리****연결 기술 - 상호접속 케이블**

품목 번호	명칭	품목	설명
	50137380 KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-050	상호접속 케이블	인터페이스에 적합함: Ethernet 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, X-코딩됨, 8 핀 연결 2: RJ45 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR
	50136188 KSS GB-M12-8W-RJ45-A-P7-050	상호접속 케이블	어플리케이션: 내유성/내윤활성 인터페이스에 적합함: Ethernet 연결 1: 원형 커넥터, M12, 굴절형, Male, X-코딩됨, 8 핀 연결 2: RJ45 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

**고정 기술 - 고정 브라켓**

품목 번호	명칭	품목	설명
	50121433 BT 300 W	고정 부품	포함됨: 4개 볼트 M4 x 10, 4개 볼트 M3 x 8, 볼트 M6 x 10 2개 고정 부품 버전: L자형 브래킷 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능 고정 부품 종류: 조정 가능 재료: 금속

**고정 기술 - 스위블 마운트**

품목 번호	명칭	품목	설명
	50149698 BTK IVS 1048	고정 부품	마운팅, 시스템 측: 나사 조립 가능 마운팅, 장치 측: 볼 헤드 재료: 알루미늄

**렌즈**

품목 번호	명칭	품목	설명
	50148541 Lens S-M12-4F4	렌즈	적합한 적용 대상: IVS 1000i & DCR 1000i 초점거리: 3.6 mm

**액세서리****조명**

품목 번호	명칭	품목	설명
	50148123 IL BA 012/130 RD 301 L D	조명	상품 종류: 전환 가능한 일정 광이 있는 LED 바 조명 적합한 적용 대상: IVS 1000i & DCR 1000i 특수 모델: 렌즈형 보호 커버 기능: 연속 작동 광원: LED, 적색 개방각, 최대: 18 ° 하우징 재료: 금속 고정 방식: 추가 고정 부품을 사용해야 함, 마운팅 스레드
	50148131 IL SP 021/014 300	조명	상품 종류: 국부 조명 적합한 적용 대상: IVS 1000i & DCR 1000i 기능: 트리거된 작동, 통합 출력 제어 광원: LED, 적색 개방각, 최대: 14 ° 하우징 재료: 금속 고정 방식: 마운팅 스레드, 추가 고정 부품을 사용해야 함

**참고**

↳ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.