

Technisches Datenblatt Signalsäule

Art.-Nr.: 50130473

D9-V1-G-SGSOSRBZ2



Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Hinweise



Technische Daten

Basisdaten

Serie	D9
Art der Signalgebung	optisch und akustisch

Elektrische Daten

Lebensdauer	> 100.000 h
Leistungsdaten	
Versorgungsspannung U_B	24 V, AC/DC, 10 %
Stromaufnahme, max.	194 mA

Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Schraubklemme

Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	90 mm x 194 mm x 45 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Gehäuse Kunststoff	PC
Farbe Gehäuse	weiß
Art der Befestigung, anlagenseitig	schraubbar / vertikal
Art des Leuchtmittels	LED/24V
Kalottenmodule	3 Stück vorkonfektioniert
Signalbild	Dauerlicht
Abstrahlwinkel	180°
Reihenfolge der Module (aufsteigend)	grün, orange, rot

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... 50 °C
-----------------------------	---------------

Zertifizierungen

Schutzart	IP 65
Zulassungen	c UL US

Akustische Daten

Tonart	Dauer- oder Pulston
Tonfrequenz	ca. 2500 Hz
Schalldruck	70 ... 90 dB
Anzahl der Töne	2

Klassifikation

Zolltarifnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ECLASS 15.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042
ETIM 10.0	EC001042

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Schraubklemme

Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!

	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz. ☞ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen. ☞ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.
--	--

Hinweise



Bei UL-Applikationen:



Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschließlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulässig.