

## Folha de dados técnicos

### Peça de conexão

N.º do art.: 50131256

ME 348 103

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Operação e indicação



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Adequado para	BCL 348i BPS 348i
---------------	----------------------

### Interface

Tipo	PROFINET
------	----------

### Conexão

Número de conexões	4 Unid.
--------------------	---------

#### Conexão 1

Função	PWR / SW IN / OUT
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

#### Conexão 2

Função	Interface de serviço
Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Mini-B

#### Conexão 3

Função	HOST/BUS IN
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificação	Código D

#### Conexão 4

Função	BUS OUT
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificação	Código D

### Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Material da carcaça	Metal
Carcaça metal	Alumínio fundido sob pressão
Peso líquido	70 g
Cor da carcaça	Vermelho, RAL 3000

### Operação e indicação


Tipo de indicação	LED
Número de LEDs	2 Unid.

### Classificação

Número da pauta aduaneira	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros



## Conexão elétrica

### Conexão 1

<b>Função</b>	PWR / SW IN / OUT
<b>Tipo de conexão</b>	Cabo com conector redondo
<b>Comprimento do cabo</b>	900 mm
<b>Cor do cabo</b>	Preto
<b>Seção transversal do fio</b>	0,34 mm <sup>2</sup>
<b>Tamanho da rosca</b>	M12
<b>Tipo</b>	male
<b>Material</b>	Metal
<b>Número de polos</b>	5 polos
<b>Codificação</b>	Código A

### Pino      Ocupação de pinos

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

## Conexão elétrica

### Conexão 2

Função	Interface de serviço
Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Mini-B

### Conexão 3

Função	HOST/BUS IN
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	500 mm
Material da bainha	PUR
Cor do cabo	Verde
Seção transversal do fio	0,34 mm <sup>2</sup>
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificação	Código D

#### Pino      Ocupação de pinos

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

### Conexão 4

Função	BUS OUT
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Seção transversal do fio	0,34 mm <sup>2</sup>
Cor do cabo	Verde
Comprimento do cabo	700 mm
Material da bainha	PUR
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificação	Código D

#### Pino      Ocupação de pinos

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

## Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
1	Verde, luz contínua Amarelo, piscando	Ethernet Transmissão de dados ativa
2	Verde, luz contínua Amarelo, piscando	Ethernet Transmissão de dados ativa