

Hoja técnica



Cable de interconexión

Código: 50113397

KB JST-HS-300

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Aplicación	Resistente a sustancias químicas
Apropiado para interfaz	RS 232

Datos eléctricos

Datos de potencia	
Tensión de trabajo	30 V CA/CC

Conexión

Conexión 1	
Tipo de conexión	Conector JST ZHR
Número de polos	12 polos
Conector redondo, LED	No
Conexión 2	
Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector macho
Número de polos	9 polos
Versión	Axial
Propiedades de cable	
Número de conductores	5 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de interconexión
Diámetro de cable (externo)	5,5 mm
Longitud de cable	300 mm
Material de cubierta	PUR
Aptitud para cadena de arrastre	No

Datos mecánicos

Peso neto	49 g
-----------	------

Operación e Indicación

Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector JST ZHR
Número de polos	12 polos
Conector redondo, LED	No

Conexión 2

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector macho
Número de polos	9 polos
Versión	Axial