

Hoja técnica

Reflector

Código: 50003190

TK 40x180

Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos mecánicos

Diseño	Rectangular
Tamaño del triple	3 mm
Medida de montaje, anchura	41 mm
Medida de montaje, altura	181 mm
Medida de montaje, espesor	8,2 mm
Superficie de reflexión, altura	176 mm
Superficie de reflexión, anchura	36 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Plástico
Con polarización cambiante	Sí
Denominación química material del reflector	PMMA8N
Estructura de superficie activa	Triple
Peso neto	39 g
Tipo de fijación	Fijación pasante
	Se puede pegar en el lado trasero

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 65 °C
----------------------------------	---------------

Certificaciones

Índice de protección	IP 67
----------------------	-------

Clasificación

Número de arancel	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467