

Hoja técnica

Conector

Código: 50040098

KD 01-5-SA

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos eléctricos

Datos de potencia

Corriente de servicio de medición	4.000 mA
Tensión asignada (DIN EN 60664-1)	60 V
Tensión de choque asignada (DIN EN 60664-1)	1.500 V

Conexión

Número de conexiones	1 Unidad(es)
Conexión 1	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Material del cuerpo	Metal
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial
Enclavamiento	Junta de rosca
Conexión 2	
Tipo de conexión	Borne de tornillo
Propiedades de cable	
Secciones de conexión	1 x 0,75 mm²
AWG	18
Apantallado	Sí

Datos mecánicos

Núm. de llave	18 mm
Peso neto	39 g
Ciclos de conexión, máx.	> 50
Máx. paso de cable	6 ... 8 mm

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 85 °C
----------------------------------	---------------

Certificaciones

Índice de protección	IP 67
Certificaciones	UL

Clasificación

Número de arancel	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Material del cuerpo	Metal
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial
Enclavamiento	Junta de rosca

Conexión 2

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------