

Technisches Datenblatt

Transponder

Art.-Nr.: 50039070

TFI 03 1601.120



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Hinweise
- Weitere Informationen
- Zubehör



Technische Daten

Basisdaten

Serie	TFI
Geeignet für	RFI
Chip	EM4102
Arbeitsfrequenz	0,125 MHz

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Speichergröße	8 B
Speicherblock	1 St.

Zertifizierungen

Gültiges Normenwerk	ISO 15693
---------------------	-----------

Mechanische Daten

Bauform	Scheibe
Dicke	2,5 mm
Außendurchmesser	30 mm
Innendurchmesser	5 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Gehäuse Kunststoff	Duroplast
Nettogewicht	3,5 g
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung

Umgebungsdaten


Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... 85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung	-20 ... 200 °C

Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
Klassifikation	
Zolltarifnummer	85235200
ECCLASS 5.1.4	27289200
ECCLASS 8.0	27289290
ECCLASS 9.0	27280402
ECCLASS 10.0	27280402
ECCLASS 11.0	27280402
ECCLASS 12.0	27280402
ECCLASS 13.0	27280402
ECCLASS 14.0	27280402
ECCLASS 15.0	27280402
ECCLASS 16.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996
ETIM 9.0	EC002996
ETIM 10.0	EC002996

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter



Hinweise

 Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!	
	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz. ⌚ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen. ⌚ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.

Weitere Informationen

- Metall im Lesefeld verringert die Reichweite unter Umständen deutlich.

Zubehör

Befestigungstechnik - Sonstige

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50107102	Spacer 30 HT	Abstandhalter Bauform Gehäuse: Hohlzylinder Durchmesser außen: 30 mm Durchmesser innen: 5 mm Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, PA 66

Hinweis



↳ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.