

## Fiche technique

### Câble de raccordement

Art. n°: 50011258

BK7 KB-092- 6000- 4

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions




Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Application | Résistant aux produits chimiques |
|-------------|----------------------------------|

### Données électriques

#### Données de puissance

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Tension de fonctionnement | 30 V CA/CC |
|---------------------------|------------|

### Connexion

#### Connexion 1

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Type de connexion    | Prise normée  |
| Connecteur rond, LED | Non           |
| Nombre de pôles      | 4 pôles       |
| Modèle               | Coudé         |
| Type                 | Prise femelle |

#### Connexion 2

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Type de connexion | Extrémité libre |
|-------------------|-----------------|

#### Propriétés du câble

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre de brins                                     | 4 pièce(s)                               |
| Couleur de la gaine                                 | Noir                                     |
| Blindé                                              | Non                                      |
| Modèle de câble                                     | Câble de raccordement (ouvert d'un côté) |
| Diamètre (extérieur) du câble                       | 4,7 mm                                   |
| Longueur de câble                                   | 6.000 mm                                 |
| Matériau de gaine                                   | PVC                                      |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non                                      |

### Données mécaniques

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 207 g |
|-----------|-------|

### Commande et affichage

#### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ECLASS 16.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |

## Raccordement électrique

### Connexion 1

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Type de connexion    | Prise normée  |
| Connecteur rond, LED | Non           |
| Nombre de pôles      | 4 pôles       |
| Modèle               | Coudé         |
| Type                 | Prise femelle |

### Connexion 2

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Type de connexion | Extrémité libre |
|-------------------|-----------------|

## Schémas de connexions

