

Folha de dados técnicos

Unidade de confirmação

N.º do art.: 426298

MLDSET AC-ABF 70INV. A.1

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Inclui	Fixação de aperto
	Placa de montagem
	Unidade de confirmação AC-ABF70.INV
Adequado para	Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300
	Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300

Funções

Funções	Botão de reinicialização iluminado
	Liberação em AOPDs com função de muting
	Reinicialização do intertravamento de inicialização/rearme
Botão de reinicialização	Sim
Sinalizador luminoso LED	Sim

Dados elétricos

Corrente de chaveamento pelo botão	1 ... 1.000 mA
Dados de desempenho	
Tensão de alimentação U _B	24 V, CC, -20 ... 20 %

Conexão

Número de conexões	2 Unid.
Conexão 1	
Função	Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	5.000 mm
Material da bainha	PUR
Cor do cabo	Preto
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Conexão 2	
Função	Conexão com CLP
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	200 mm
Material da bainha	PUR
Cor do cabo	Preto
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	110 mm x 80 mm x 110 mm
Carcaça plástico	Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível
Peso líquido	620 g
Cor da carcaça	Cinza
	Preto
Tipo de fixação	Placa de montagem

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-25 ... 70 °C

Certificações

Grau de proteção	IP 67
	IP 69K
Classe de proteção	III

Classificação

Número da pauta aduaneira	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ECLASS 15.0	27371246
ECLASS 16.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Conexão elétrica

Conexão 1

Função	Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	5.000 mm
Material da bainha	PUR

Conexão elétrica

Conexão 1

Cor do cabo	Preto
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A

Conexão 2

Função	Conexão com CLP
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	200 mm
Material da bainha	PUR
Cor do cabo	Preto
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A