

Fiche technique

Fibre optique en verre pour fonctionnement en détecteur

Art. n°: 50143522

GF-ETB-SS-305-S50M

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Remarques
- Informations complémentaires



Figure pouvant varier

Données de base

Modèle spécial

Données optiques

Données mécaniques

Pose	Standard
------	----------

Classification

ETIM 10.0 EC002651

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and labels:

- Overall length: 500
- Dimensions from left to right: 40, 12, 10, 100, 10, 15.
- Labels: A, B.
- Thread specifications: M3 P0,5 , Ø 4,3 , Ø 6.5 , Ø 1,47 , Ø 2,2 , R2,3 .
- Other dimensions: 4,3, 1, 100, 10, 15.

Remarques



Respecter les directives d'utilisation conforme !



- ⚡ Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.
- ⚡ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- ⚡ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

Informations complémentaires

- Les amplificateurs de fibre optique LV461, LV462B ainsi que LV463, LV463.XV et LV463.XR sont des produits adaptés pour le fonctionnement de cette fibre optique.
- Portée mesurée sur un objet blanc (90 % de réflexion) avec les réglages suivants sur l'amplificateur de fibre optique :
 - temps de réaction max.
 - amplification max.
 - seuil de commutation min.