

## Technisches Datenblatt

### Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50111226

KB M12A-8P-PC-IO-3000

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss




Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Geeignet für               | Stationäre 2D-Codeleser Serie LSIS 222 |
| Geeignet für Schnittstelle | RS 232                                 |

Anschluss

Anschluss 1

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Art des Anschlusses | Sub-D    |
| Typ                 | female   |
| Polzahl             | 9 -polig |
| Ausführung          | axial    |

Anschluss 2

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M12         |
| Typ                 | female      |
| Polzahl             | 8 -polig    |
| Kodierung           | A-kodiert   |
| Ausführung          | axial       |

Anschluss 3

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M12         |
| Typ                 | male        |
| Polzahl             | 5 -polig    |
| Kodierung           | A-kodiert   |
| Ausführung          | axial       |

Leitungseigenschaften

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Anzahl Adern                | 8 St.              |
| Farbe Mantel                | schwarz            |
| Geschirmt                   | Ja                 |
| Leitungsausführung          | Verbindungsleitung |
| Leitungsdurchmesser (außen) | 6 mm               |
| Leitungslänge               | 3.000 mm           |
| Werkstoff Mantel            | PUR                |
| Schleppkettentauglichkeit   | Nein               |

Mechanische Daten

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 246 g |
|--------------|-------|

Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279201 |
| ECLASS 8.0      | 27279218 |
| ECLASS 9.0      | 27060311 |
| ECLASS 10.0     | 27060311 |
| ECLASS 11.0     | 27060311 |
| ECLASS 12.0     | 27060311 |
| ECLASS 13.0     | 27060311 |
| ECLASS 14.0     | 27060311 |
| ECLASS 15.0     | 27060311 |
| ECLASS 16.0     | 27060311 |
| ETIM 5.0        | EC001855 |
| ETIM 6.0        | EC001855 |
| ETIM 7.0        | EC001855 |
| ETIM 8.0        | EC001855 |
| ETIM 9.0        | EC001855 |
| ETIM 10.0       | EC001855 |


Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Art des Anschlusses | Sub-D    |
| Typ                 | female   |
| Polzahl             | 9 -polig |
| Ausführung          | axial    |

Pin Pinbelegung

|   |       |
|---|-------|
| 1 | n.c.  |
| 2 | Data  |
| 3 | Data  |
| 4 | n.c.  |
| 5 | GNDIN |
| 6 | n.c.  |
| 7 | n.c.  |
| 8 | n.c.  |
| 9 | n.c.  |




Elektrischer Anschluss

Anschluss 2

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M12         |
| Typ                 | female      |
| Polzahl             | 8 -polig    |
| Kodierung           | A-kodiert   |
| Ausführung          | axial       |

| Pin | Pinbelegung |
|-----|-------------|
| 1   | VIN         |
| 2   | SWIN        |
| 3   | GNDIN       |
| 4   | SW OUT      |
| 5   | n.c.        |
| 6   | Data        |
| 7   | Data        |
| 8   | FE          |



Anschluss 3

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M12         |
| Typ                 | male        |
| Polzahl             | 5 -polig    |
| Kodierung           | A-kodiert   |
| Ausführung          | axial       |

| Pin | Pinbelegung |
|-----|-------------|
| 1   | VIN         |
| 2   | SWIN        |
| 3   | GNDIN       |
| 4   | SW OUT      |
| 5   | n.c.        |

