

## Technisches Datenblatt NOT-HALT Seilzugschalter

Art.-Nr.: 63000523

ERS200-M1C1-M20-HAR

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss



Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

Serie	ERS200
Art	NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850, EN 60947-5-5

### Funktionen

Funktionen	Beidseitig einrastend mit zwangsöffnenden Kontakten
	Einfache Seil-Justage durch Schalterpunktindikator
	Positionsunabhängige NOT-HALT Befehlseingabe
	Reset-Funktion (Reset-Knopf mit Indikator)

### Kenngößen

Gebrauchsdauer $T_M$	20 Jahre, EN ISO 13849-1
$B10_d$	2.000.000 Anzahl Zyklen

### Elektrische Daten

Gebrauchskategorie bei DC 13	Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Gebrauchskategorie bei AC 15	Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Kontaktbestückung	2NC
Kontaktöffnung	kraftschlüssig, zwangsweise
Kurzschlusschutz	500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1

### Leistungsdaten

Bemessungsisolationsspannung	500 V AC, 600 V DC
Konventioneller thermischer Strom, max.	10 A

### Anschluss

Anzahl Anschlüsse	1 St.
Anzahl Leitungseinführungen	1 St.

### Anschluss 1

Funktion	Kontaktanschluss
Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Schraubklemme
Polzahl	4 -polig

### Leitungseigenschaften

Anschlussquerschnitte	1 x 0,5 mm <sup>2</sup> bis 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Litze
-----------------------	---

### Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L)	84 mm x 49,5 mm x 98,5 mm
Werkstoff Gehäuse	Metall
Gehäuse Metall	ZAMAK
Werkstoff elektrischer Kontakt	Silberlegierung
Nettogewicht	385 g
Farbe Gehäuse	grau
	rot
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung
Art der Leitungseinführung	M20 x 1,5
Einbaulage	in Seilzugachse, rechts abgehend
Schaltertyp	NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850
Schaltprinzip	Schleichkontakt
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1
Betätigungshäufigkeit, max.	600 pro Stunde, IEC 6047-5-1
Betätiger, extern	Seilzug
Betätiger, Seillänge, max. (bei 20 °C Temperaturdifferenz)	70 m
Auszugskraft, Betätiger entriegelt	235 N
Betätigungskraft (herausziehen bei Zwangstrennung)	250 N
Betätigungskraft (nachlassen)	147 N
Betätigungsrichtungen	nach rechts
Betätigungsweg bei Zwangstrennung	14 mm
Art der Betätigung	Seilzug
Art der Entriegelung	Indikatorknopf (ziehen)
Werkstoff Kopf	Metall

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... 80 °C
Verschmutzungsgrad	3, EN 60947-1

### Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
Zulassungen	c UL US
	IMQ

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85369095
ECLASS 5.1.4	27270690
ECLASS 8.0	27270607
ECLASS 9.0	27371201
ECLASS 10.0	27371201
ECLASS 11.0	27371201
ECLASS 12.0	27371201
ECLASS 13.0	27371201
ECLASS 14.0	27371201
ECLASS 15.0	27371201
ECLASS 16.0	27371201
ETIM 5.0	EC002033
ETIM 6.0	EC002033
ETIM 7.0	EC002033
ETIM 8.0	EC002033
ETIM 9.0	EC002033
ETIM 10.0	EC002033
UNSPSC 26.08	39122205

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Funktion	Kontaktanschluss
Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Schraubklemme
Polzahl	4 -polig

### Klemme

### Belegung

11	NC(1)
12	NC(1)
21	NC(2)
22	NC(2)