

## Hoja técnica


### Cable de conexión

Código: 50011952

BK7 KB-092-12000- 4 SE

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Aplicación | Resistente a sustancias químicas |
|------------|----------------------------------|

Datos eléctricos

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Datos de potencia  |            |
| Tensión de trabajo | 30 V CA/CC |

Conexión

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Conexión 1                      |                                           |
| Tipo de conexión                | Conector normalizado                      |
| Conector redondo, LED           | No                                        |
| Número de polos                 | 4 polos                                   |
| Versión                         | Acodado                                   |
| Tipo                            | Conector hembra                           |
| Conexión 2                      |                                           |
| Tipo de conexión                | Final abierto                             |
| Propiedades de cable            |                                           |
| Número de conductores           | 4 Unidad(es)                              |
| Color de cubierta               | Negro                                     |
| Apantallado                     | No                                        |
| Versión de cable                | Cable de conexión (abierto en un extremo) |
| Diámetro de cable (externo)     | 4,7 mm                                    |
| Longitud de cable               | 12.000 mm                                 |
| Material de cubierta            | PVC                                       |
| Aptitud para cadena de arrastre | No                                        |

Datos mecánicos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 377 g |
|-----------|-------|

Operación e Indicación

Datos ambientales

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente en servicio | 5 ... 40 °C |
|----------------------------------|-------------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ECLASS 15.0       | 27060311 |
| ECLASS 16.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |
| ETIM 10.0         | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo de conexión      | Conector normalizado |
| Conector redondo, LED | No                   |
| Número de polos       | 4 polos              |
| Versión               | Acodado              |
| Tipo                  | Conector hembra      |

Conexión 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de conexión | Final abierto |
|------------------|---------------|

Esquemas de conexiones

