

## Hoja técnica


### Cable de conexión

Código: 429076

CB-M12-15000S-5WF

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes |
|------------|----------------------------------------|

Conexión

Conexión 1

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de conexión      | Conector redondo |
| Tamaño de rosca       | M12              |
| Tipo                  | Conector hembra  |
| Color del mango       | Negro            |
| Número de polos       | 5 polos          |
| Codificación          | Codificación A   |
| Versión               | Acodado          |
| Conector redondo, LED | No               |

Conexión 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de conexión | Final abierto |
|------------------|---------------|

Propiedades de cable

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Número de conductores           | 4 Unidad(es)                              |
| Sección de conductor            | 0,34 mm²                                  |
| Color de cubierta               | Negro                                     |
| Apantallado                     | Sí                                        |
| Versión de cable                | Cable de conexión (abierto en un extremo) |
| Diámetro de cable (externo)     | 6 mm                                      |
| Longitud de cable               | 15.000 mm                                 |
| Material de cubierta            | PUR                                       |
| Aptitud para cadena de arrastre | No                                        |

Datos mecánicos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 587 g |
|-----------|-------|

Operación e Indicación

Datos ambientales

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo | -25 ... 80 °C |
|------------------------------------------------------|---------------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ECLASS 15.0       | 27060311 |
| ECLASS 16.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |
| ETIM 10.0         | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de conexión      | Conector redondo |
| Tamaño de rosca       | M12              |
| Tipo                  | Conector hembra  |
| Color del mango       | Negro            |
| Número de polos       | 5 polos          |
| Codificación          | Codificación A   |
| Versión               | Acodado          |
| Conector redondo, LED | No               |

Conexión 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de conexión | Final abierto |
|------------------|---------------|

Esquemas de conexiones

Esquema de cableado

