

Fiche technique

Réflecteur

Art. n°: 50136823

MTKS 7x7M.5

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Domaine d'application | Agroalimentaire et pharmaceutique |
|-----------------------|-----------------------------------|

Données mécaniques

| | |
|---------------------------------|---|
| Forme | Rectangulaire |
| Dépendant de la direction | Oui |
| Taille des prismes triples | 0,3 mm |
| Cote de montage, largeur | 12,5 mm |
| Cote de montage, hauteur | 18 mm |
| Cote de montage, épaisseur | 4 mm |
| Surface réfléchissante, hauteur | 7 mm |
| Surface réfléchissante, largeur | 7 mm |
| Matériau du réflecteur | Plastique |
| Matériau du support | Inox |
| Changeant la polarité | Oui |
| Structure de surface active | Micro-prisme triple |
| Poids net | 7,5 g |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Compatibilité des matériaux | Alcool CleanProof+ ECOLAB H2O2 |

Caractéristiques ambiantes

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 65 °C |
|--------------------------------------|---------------|

Certifications

| | |
|----------------------|--------|
| Indice de protection | IP 65 |
| | IP 67 |
| | IP 69K |

Classification

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

