

## Fiche technique

### Capteur radar de sécurité

Art. n°: 50147249

LBK SBV-01



#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Commande et affichage
- Remarques
- Accessoires



# Caractéristiques techniques

## Données de base

Série	LBK SBV
Type	Capteur radar
Application	Sécurisation d'accès fixe Sécurisation de zone dangereuse fixe

## Caractéristiques techniques des radars

Principe de fonctionnement	Détection de mouvement Détection de personnes
Portée	0 ... 5 m
Angle de rayonnement, horizontal	10° - 100° Réglable par pas de 10°
Angle de rayonnement, vertical	20°
Puissance émise	≤ 16 dBm
Plage de fréquence	60.600 ... 62.800 MHz
Forme des champs de détection	Conique

## Fonctions

Fonctions	Détection de mouvement Détection de personnes
-----------	--

## Caractéristiques

SIL	2, CEI 61508
SILCL	2, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL)	d, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation T <sub>M</sub>	20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie	3, EN ISO 13849

## Données électriques

### Données de puissance

Tension d'alimentation U <sub>N</sub>	12 V, CC, -20 ... 20 %, Par contrôleur
Consommation, max.	3,25 W

## Données temps de réaction

Temps de réaction	100 ms
Temps de réactivation (démarrage automatique)	4.000 ms

## Connexion

Nombre de connexions	2 pièce(s)
----------------------	------------

### Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension BUS IN
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	5 pôles

### Connexion 2

Fonction	BUS OUT
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	5 pôles

## Propriétés du câble

Section de conducteur autorisée type	0,34 mm <sup>2</sup>
--------------------------------------	----------------------

## Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	158 mm x 135 mm x 71 mm
Matériau du boîtier	Aluminium Plastique
Boîtier en plastique	PA 66
Matériau de l'étrier de montage	PA 66, renforcé à la fibre de verre
Poids net	355 g
Couleur du boîtier	Jaune, RAL 1023

## Commande et affichage

Type d'affichage	LED
Nombre de LED	1 pièce(s)

## Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage	-40 ... 80 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)	0 ... 95 %

## Certifications

Indice de protection	IP 67
Homologations	TÜV Süd Italia UL

## Classification

Numéro de tarif douanier	85261000
ECLASS 5.1.4	27280801
ECLASS 8.0	27280890
ECLASS 9.0	27280890
ECLASS 10.0	27280890
ECLASS 11.0	27280890
ECLASS 12.0	27274501
ECLASS 13.0	27274501
ECLASS 14.0	27274501
ECLASS 15.0	27274501
ECLASS 16.0	27274501
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825
ETIM 9.0	EC001825
ETIM 10.0	EC001825
UNSPSC 26.08	43211710


## Raccordement électrique

### Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension BUS IN
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Boîtier de connecteur	FE/SHIELD

### Broche Affectation des broches

1	PE
2	+12 V CC
3	GND
4	CAN H
5	CAN L




### Connexion 2

Fonction	BUS OUT
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Boîtier de connecteur	FE/SHIELD

### Broche Affectation des broches

1	PE
2	+12 V CC
3	GND
4	CAN H
5	CAN L



## Commande et affichage

LED	Affichage	Signification
1	Lumière bleue permanente	Fonctionnement normal, aucun mouvement constaté
	Bleue, clignotant rapidement	Fonctionnement normal, mouvement constaté
	Bleue, clignotant lentement	Erreur

## Remarques



Respecter les directives d'utilisation conforme !



- Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

## Accessoires

### Connectique - Câbles de raccordement

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50143389	KD DN-M12-5W-P1-150	Câble de raccordement	Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants Connexion 1: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise femelle, Codage A, 5 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Oui Longueur de câble: 15.000 mm Matériau de gaine: PUR

### Connectique - Câbles de liaison



	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50143385	KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-030	Câble de liaison	Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants Adapté pour interface: DeviceNet, CANopen Connexion 1: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise mâle, Codage A, 5 pôles Connexion 2: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise femelle, Codage A, 5 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 3.000 mm Matériau de gaine: PUR
	50143386	KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-050	Câble de liaison	Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants Adapté pour interface: DeviceNet, CANopen Connexion 1: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise mâle, Codage A, 5 pôles Connexion 2: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise femelle, Codage A, 5 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 5.000 mm Matériau de gaine: PUR
	50143387	KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-100	Câble de liaison	Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants Adapté pour interface: DeviceNet, CANopen Connexion 1: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise mâle, Codage A, 5 pôles Connexion 2: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise femelle, Codage A, 5 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 10.000 mm Matériau de gaine: PUR
	50143388	KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-150	Câble de liaison	Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants Adapté pour interface: CANopen, DeviceNet Connexion 1: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise mâle, Codage A, 5 pôles Connexion 2: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise femelle, Codage A, 5 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 15.000 mm Matériau de gaine: PUR

### Connectique - Résistances de fin de ligne

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50040099	TS 01-5-SA	Connecteur de terminaison	Adapté pour: DeviceNet, CANopen Fonction: Terminaison de bus Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise mâle, Codage A, 5 pôles

## Accessoires

### Montage

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50150219	BTP0710M	Arceau de sécurité	Adapté pour: LBK SBV
	50150141	BTU0700P	Système de montage	Modèle de pièce de fixation: Équerre en U Fixation, côté installation: Fixation traversante Fixation, côté appareil: À visser Matériau: Plastique Amortisseur de vibrations: Non

#### Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.