

Fiche technique

Capot

Art. n°: 50148550

AC IVS 1048-POL

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Type	Cache avec filtres polarisants croisés
Adapté pour	IVS 1000i & DCR 1000i

Données optiques

Transmission	40 %
Remarque	Le capot ne peut pas être utilisé avec les objectifs Lens-S-M12-4F4 et Lens-S-M12-4F8. Le capteur sans capot est d'indice de protection IP40.

Données mécaniques


Forme	Bague
Épaisseur	17 mm
Diamètre extérieur	45 mm
Poids net	12 g
Matériau	PMMA (cache de l'objectif) PVAL (film optique)

Classification

Numéro de tarif douanier	90022000
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



- A Filtre polarisant
- B Filtre polarisant tourné de 90°