

Hoja técnica

Set de sensores de muting

Código: 426654

Set-AC-MTX.2-2S.4


Contenido

- El set se compone de
- Datos técnicos



La figura puede variar

El set se compone de

	Cantidad	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	2	50135917	KDS U-M12-4A-M12-4A-P1-020-24X	Cable de interconexión	Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 4 polos Conexión 2: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación A, 4 polos Apantallado: No Cable cruzado: Conexión 1, pin 2 <-> Conexión 2, pin 4 Longitud de cable: 2.000 mm Material de cubierta: PUR
	2	50137503	PRK15.XD1/4P-M12	Fotocélula reflexiva polarizada	Aplicación: Detección de objetos envueltos en película extensible Límite de alcance: 0,05 ... 9 m Fuente de luz: LED, Rojo Tensión de alimentación: CC Salidas digitales: 2 Unidad(es) Salida 1: Transistor, PNP, De conmutación claridad Salida 2: Transistor, PNP, De conmutación oscuridad Frecuencia de conmutación: 500 Hz Conexión: Conector redondo, M12, Plástico, 4 polos Elementos de uso: Potenciometro de 270°
	2	50022814	TKS 50X50	Reflector	Diseño: Rectangular Tamaño del triple: 4 mm Superficie de reflexión: 47 mm x 48 mm Material: Plástico Sustrato: Plástico Denominación química material: PMMA8N Fijación: Fijación pasante, Adhesivo

Datos técnicos

Datos básicos

Serie	Set-AC
Apropiado para	Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300 Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300

Datos ópticos

Alcance efectivo	0,05 ... 4 m, Con reflector TKS 50x50 0,05 ... 8 m, con reflector TK(S) 100x100
------------------	--

Datos mecánicos

Peso neto	2.440 g
Color de carcasa	Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación	Soporte incluido en el suministro
Tipo de sensores de muting	Fotocélulas reflexivas PRK 15
Número de sensores de muting	2 Unidad(es)
Número de reflectores	2 Unidad(es)

Clasificación

Número de arancel	85365019
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272792
ECLASS 11.0	27272792
ECLASS 12.0	27272792
ECLASS 13.0	27272792
ECLASS 14.0	27272792
ECLASS 15.0	27272792
ECLASS 16.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015