

Folha de dados técnicos

Elemento de coluna de sinalização

N.º do art.: 50130459

E4-MP1-250

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Notas
- Acessórios



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Série	E4
-------	----

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Borne
Tipo de borne	Tecnologia push-in

Dados mecânicos

Execução	Cilíndrico
Dimensões (Ø x C)	40 mm x 284 mm
Material da carcaça	Metal
	Plástico
Peso líquido	246 g
Cor da carcaça	Preto
Versão do suporte de fixação	Montagem do pé
Tipo de fixação, lado da instalação	Parafusável / horizontal
Módulos de calota	5 unidades máx.
Registro do módulo	Para um lado
Número de tampas das extremidades	1 Unid.

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-30 ... 60 °C
--------------------------------	---------------

Certificações

Grau de proteção	IP 66
------------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85318070
ECLASS 5.1.4	27371234
ECLASS 8.0	27371234
ECLASS 9.0	27371234
ECLASS 10.0	27371234
ECLASS 11.0	27371234
ECLASS 12.0	27371234
ECLASS 13.0	27371234
ECLASS 14.0	27371234
ECLASS 15.0	27371234
ECLASS 16.0	27371234
ETIM 5.0	EC001259
ETIM 6.0	EC001259
ETIM 7.0	EC001259
ETIM 8.0	EC001259
ETIM 9.0	EC001259
ETIM 10.0	EC001259
UNSPSC 26.08	32151500

Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Borne
Tipo de borne	Tecnologia push-in

Notas



Respeitar a utilização prevista!



- ☞ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas.
- ☞ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- ☞ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.




Em caso de aplicações UL:






- ☞ No caso das aplicações UL, só é permitido o uso em circuitos elétricos de classe 2 em conformidade com a norma NEC (National Electric Code).

Acessórios

Muting - Sistemas de montagem

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50142896	A7-MW2	Elemento de coluna de sinalização	Execução: Em forma de L Versão: Ângulo em forma de L Fixação, lado da instalação: Fixação de passagem

Generalidades

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50130454	E4-V1-BZ1	Elemento de coluna de sinalização	Sinalização: Sonoro Consumo de corrente, máx.: 39 mA Execução: Cilíndrico Fixação: Sistema de baioneta Elementos de comando: Interruptor DIP Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grau de proteção: IP 66 Tipo de som: Som contínuo ou pulsante Pressão sonora: 80 dB Quantidade de sons: 1 Unid.
	50130449	E4-V1-DB-R	Elemento de coluna de sinalização	Sinalização: Ótico Tensão de alimentação: 24 V, CA/CC Consumo de corrente, máx.: 32 mA Execução: Cilíndrico Fixação: Sistema de baioneta Lâmpada: LED/24V Imagem de sinal: Luz intermitente Cor da calota: Vermelho Ângulo de emissão: 360° Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grau de proteção: IP 66
	50130443	E4-V1-DS-R	Elemento de coluna de sinalização	Sinalização: Ótico Tensão de alimentação: 24 V, CA/CC Consumo de corrente, máx.: 27 mA Execução: Cilíndrico Fixação: Sistema de baioneta Lâmpada: LED/24V Imagem de sinal: Luz contínua Cor da calota: Vermelho Ângulo de emissão: 360° Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grau de proteção: IP 66

Nota



↳ Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.