

## 技术数据表

## 安全激光扫描仪

配件编号: 53800143

### RSL445-S



图片可能不同

#### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 操作和显示
- 说明
- 配件



## 技术参数

### 基础数据

系列	RSL 400
应用	固定式出入口防护 固定式危险区域防护 移动侧面碰撞保护 移动危险区域防护

### 专门设计

专门设计	测量数据输出已针对车辆导航优化
------	-----------------

### 功能

功能	内部安全延时 动态接触器监控 (EDM), 任选 可设置的数据输出 启动/重启 (RES), 任选 四区模式 紧急停止连接
----	--

### 特性参数

类型	3, IEC/EN 61496
SIL	2, IEC 61508
SILCL	2, IEC/EN 62061
性能等级 (PL)	d, EN ISO 13849-1
PFH <sub>D</sub>	9E-08 每小时
使用寿命 <sub>T<sub>M</sub></sub> 等级	20 年, EN ISO 13849-1 3, EN ISO 13849

### 保护区域数据

分辨率(可调)	30/40/50/60/70/150 mm
最小调整范围	50 mm
可转换区域组数量	达到100
可转换四线数量	50
保护功能数量	2 个
独立传感器设置的数量	达到10
最小可见度系数	1.8 %
检测范围	0 ... 3 m

### 报警区数据

区域组数量	达到100
检测范围	0 ... 20 m
物体大小	150 mm x 150 mm
最小可见度系数	10 %

### 光学数据

光源	激光, 红外线
波长	905 nm
激光等级	1, IEC/EN 60825-1:2014
传输信号波形	脉冲
重复频率	90 kHz
角度分辨率	0.1 °
角度范围	270 °

### 测量数据

探测范围	0 ... 50 m, 亮度 > 90%
亮度系数	90 %
径向距离分辨率	1 mm
横向距离分辨率	0.1 °
系统测量偏差 $D_{meas} - D_{real}$	最小值: -20 mm 典型值: -10 mm 最大值: 0 mm (亮度: 1.8% ... 反向反射器 测量范围: 0.2 ... 25 m)
测量值噪声	10 mm 1 $\sigma$ (• 亮度: 1.8% ... 20% 测量范围: 0 ... 9 m • 亮度: 20% ... 反向反射器 测量范围: 0 ... 25 m)
激光光斑 (高x宽), 10 m	60 mm x 13 mm
激光光斑 (高x宽), 20 m	165 mm x 24 mm
激光光斑 (高x宽), 30 m	265 mm x 40 mm
激光光斑 (高x宽), 40 m	285 mm x 57 mm

### 电气数据

保护电路	过压保护
性能数据	
供电电压 $U_B$	24 V, DC, -30 ... 20 %
最大电流消耗(无负荷)	700 mA, (使用3 A电源)
最大功耗	17 W, 适于24 V, +输出负荷

### 输出

安全输出回路数(OSSD)	4 个
安全开关量输出	
类型	安全开关量输出 OSSD
最小开关电压高	20.8 V
最大开关电压低	2 V
电压类型	DC
安全开关量输出1 开关元件	晶体管, PNP
安全开关量输出2 开关元件	晶体管, PNP
安全开关量输出3 开关元件	晶体管, PNP
安全开关量输出4 开关元件	晶体管, PNP

### 时序

响应时间	80 ms, $\geq$
------	---------------

### 服务接口

类型	蓝牙, Ethernet, USB
Ethernet	
功能	TCP/IP 配置/参数化
连接	圆形插头 M12, 4 针, D 编码
蓝牙	
功能	配置/参数化
频段	2,400 ... 2,483.5 MHz
发射器的发射效率	最大 4.5 dBm (2.82mW), 等级 2

## 技术参数

### USB

功能	配置/参数化
连接	USB 2.0 Mini-B型插口
传输速度, 最大	12 Mbit/s
电缆长度	≤ 5m 通过激活电缆可获取更大的电缆长度。

### 连接

#### 电缆性质

### 机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	140 mm x 149 mm x 140 mm
外壳材料	塑料
金属外壳	金属
镜头盖材料	压铸锌
净重	2,000 g
外壳颜色	黄色, RAL 1021
紧固类型	安装底板 通孔安装 通过可选安装设备

### 操作和显示

显示类型	LED显示 字母数字显示界面
LED数	6个
配置类型	Sensor Studio软件
操作控制	Sensor Studio软件

### 环境数据

环境温度, 工作	0 ... 50 °C
环境温度, 储藏	-20 ... 60 °C
相对空气湿度 (无冷凝)	15 ... 95 %

### 认证

防护等级	IP 65
安全等级	III, EN 61140
认证	TÜV Süd
符合由标准定义的EMC测试程序	DIN 40839-1/3 EN 61496-1
符合由标准定义的摆动测试程序	EN 60068-2-6
符合由标准定义的连续冲击测试程序	IEC 60068-2-29
美国专利	US 10,304,307B US 7,656,917 B US 7,696,468 B

### 分类

税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27272705
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ECLASS 16.0	27272791
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

## 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

安全激光扫描仪的尺寸，含连接单元



1 扫描平面

## 尺寸图纸

安全激光扫描仪的安装尺寸，含连接单元



安装和更换扫描仪单元的最小空间需求



# 尺寸图纸

## 扫描范围的尺寸



1 测量距离的参考点和保护区域半径

## 操作和显示

LED	显示	说明
1	关	设备关闭
	红色, 长亮	OSSD关
	红色, 闪烁	错误
	绿色, 长亮	OSSD开
2	关	取消激活 RES, 或激活并允许了 RES
	黄色, 闪烁	占用保护区
	黄色, 长亮	激活 RES并锁定, 同时保持解锁待机状态 - 保护区解锁并且必要时接通串联传感器
3	关	报警区域空闲
	蓝, 长亮	报警区域中断
4	关	报警区域空闲
	蓝, 长亮	报警区域中断
5	关	取消激活 RES, 或激活并允许了 RES
	黄色, 闪烁	占用保护区
	黄色, 长亮	激活 RES并锁定, 同时保持解锁待机状态 - 保护区解锁并且必要时接通串联传感器
6	关	设备关闭
	红色, 长亮	OSSD关
	红色, 闪烁	错误
	绿色, 长亮	OSSD开

## 说明



遵守设备的使用规定！



- ✎ 只能由专业人员将本产品投入运行。
- ✎ 请仅根据正确用途使用本产品。




注意！肉眼看不到的激光射线 – 激光等级 1






- 设备符合欧盟IEC/EN 60825-1:2014 标准的要求，达到激光等级1，同时也达到美国U.S. 21 CFR 1040.10标准的规定（2019年5月8日的56号激光公告除外）。
- ✎ 遵守当地的现行法律和激光防护规定。
  - ✎ 擅自改造或修改设备属于违反使用规定的行为。  
设备内没有需要用户自行调整或保养的零部件。  
维修操作必须由 Leuze electronic GmbH + Co. KG 执行。

## 配件

### 连接技术 - 接线盒


	配件编号	名称	配件	说明
	53800122	CU429-10000	连接器	接口数量: 2 个 连接1: 电缆, 10,000 mm, PUR, 29 芯 连接2: 接头, M12, D-编码, 5 个引脚 颜色: 黑色 紧固类型: 卡口系统

### 紧固系统 - 安装支架


	配件编号	名称	配件	说明
	53800134	BT840M	安装托架	应用: 在倒角 90°角上安装 颜色: 黄色, RAL 1021 设备侧固定件类型: 通孔安装 设备紧固类型: 螺旋式 材料: 金属
	53800132	BTF815M	安装托架	应用: 用于地面安装的安装角件 高扫描层: 150 mm 颜色: 黄色, RAL 1021 设备侧固定件类型: 通孔安装 设备紧固类型: 螺旋式 材料: 金属
	53800133	BTF830M	安装托架	应用: 用于地面安装的安装角件 高扫描层: 300 mm 颜色: 黄色, RAL 1021 设备侧固定件类型: 通孔安装 设备紧固类型: 螺旋式 材料: 金属

## 配件



### 紧固系统 - 其他

	配件编号	名称	配件	说明
	53800130	BTU800M	安装系统	颜色: 黑色 设备侧固定件类型: 通孔安装 设备紧固类型: 螺旋式 材料: 金属

### 总则

	配件编号	名称	配件	说明
	430400	RS4-clean-Set1	清洁套装	抹布数量: 40 个 洗涤剂含量: 150 ml 净重: 616 g

### 服务

	配件编号	名称	配件	说明
	S981051	CS40-I-141	安全检验	详细信息: 根据当前标准和指令检查安全激光扫描仪应用。接收设备数据和机器数据存入数据库。设置每项应用的检测记录。 条件: 必须可以停止机器, 必须保证客户的员工提供支持以及劳易测员工可以接近机器。
	S981047	CS40-S-141	调试支持	详细信息: 用于安全设备, 包括停止时间测量器和初步检查。 条件: 设备和连接电缆已安装, 价格不包含差旅费和必要时所需的住宿费。

#### 注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。