

## Fiche technique

### Objectif

Art. n°: 50148546

Lens S-M12-16F8

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Diagrammes



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour	IVS 1000i & DCR 1000i
-------------	-----------------------

### Données optiques

Zone de travail	200 ... 1.300 mm
Distance focale	16 mm
Monture d'objectif	Monture S
Ouverture (f/)	8
Type de diaphragme	Fixe
Longueur d'onde	400 ... 950 nm
Résolution	2 mégapixels
Taille du capteur	1 / 3"
Plan principal, côté objet	14,84 mm
Plan principal, côté image	15,93 mm
Angle d'ouverture, côté objet	21,3 °
Angle d'ouverture, côté image	14,64 °

### Données mécaniques

Forme	Cylindrique
Taille du filetage	M12 x 0,5 mm
Poids net	5 g
Couleur du boîtier	Noir

### Caractéristiques ambiantes


Température ambiante, fonctionnement	-20 ... 60 °C
--------------------------------------	---------------

### Classification

Numéro de tarif douanier	90021900
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



## Diagrammes

Profondeur de champ et champ de vision

## Diagrammes

### Profondeur de champ


F	A	Distance de travail WD [mm]
	B	Zone proche
	C	Zone lointaine
-	La profondeur de champ DoF (anglais : depth of field) est la zone dans laquelle l'objet peut se rapprocher ou s'éloigner de la caméra sans devenir flou.	
-	La profondeur de champ dépend de l'ouverture de l'objectif, de la distance à l'objet de contrôle, de la distance focale de l'objectif et de la taille des pixels de la caméra.	
-	À noter : pour le calcul, le flou autorisé est le double de la taille des pixels.	
Exemple : L'objet doit avoir une plage de WD comprise WD = 700 entre 618 et 846 mm. mm		

### Champ de vision / Field of view (FoV)

A	B		C	
	FoV <sub>H</sub>	FoV <sub>V</sub>	FoV <sub>H</sub>	FoV <sub>V</sub>
200			62	46
300	47	31	93	69
400	63	41	124	93
500	79	52	155	116
600	95	62	186	139
700	111	72	217	163
800	127	83	248	186
900	143	93	279	209
1.000	158	103	310	232
1.100	174	114	341	256
1.200	190	124	372	279
1.300	206	134	403	302

A	Distance de travail WD [mm]
B	Variante faible résolution (-M1)
C	Variante haute résolution (-M4)
-	Le champ de vision est la zone que le capteur peut détecter dans son environnement.
-	Il dépend de la taille de l'imageur et de sa résolution, de la distance focale de l'objectif et de la distance du capteur à l'objet.
Exemple : Le FoV est de 111 x 83 mm pour les appareils WD = 700 mm faible résolution (-M1) et de 217 x 163 mm pour les appareils haute résolution (-M4).	

## Diagrammes



- 1 Dimensions [mm]  
 2 Distance de travail WD [mm]

### Taille du module [mm]

A	B	C
200	0,1	0,15
300	0,15	0,2
400	0,2	0,25
500	0,2	0,3
600	0,25	0,4
700	0,3	0,45
800	0,35	0,5
900	0,4	0,55
1.000	0,45	0,6
1.100	0,45	0,7
1.200	0,5	0,75
1.300	0,55	0,8

- A Distance de travail WD [mm]  
 B Codes à barres  
 C Codes 2D